

VARIOfit **diable d'empilage aluminium**

force 150 kg, pelle largeur x
profondeur 320 x 250 mm, roues
avec bandage caoutchouc plein
sur jante plastique

Numéro d'article: 202886



VARIOfit



12
YEARS
WARRANTY



VARIOfit Diable d'empilage en aluminium

Force 150 kg

diable d'empilage aluminium

- force 150 kg
- pelle largeur x profondeur 320 x 250 mm
- hauteur x largeur 1075 x 562 mm
- structure en aluminium (soudé)
- avec protection contre les blessures grâce aux poignées de sécurité en plastique haute résistance
- roues avec bandage caoutchouc plein sur jante plastique
- Ø de roue 260 mm
- moyeu avec roulement à billes
- 12 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	diable de manutention	pneumatique	caoutchouc plein
type de diable de manutention	diable d'empilage	matériau de jante	plastique
charge	150 kg	roulement	roulement à billes
largeur de pelle	320 mm	Ø de roue	260 mm
profondeur de pelle	250 mm	poignée de sécurité	oui
matériau	aluminium	hauteur	1075 mm
matériau de finition	soudé	largeur	562 mm
rabattable	non	garantie	12 années
patins pour escaliers	non	Poids	13 kg

Accessoires

500327		Poignées pour diable d'empilage, avec étrier sécurité, en plastique
521537		bandage increvable, pour diable de manutention, bandage caoutchouc plein, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

Cela s'adapte aussi ...

149740		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 320 x 400 x 300 mm, en polypropylène en gris/bleu, Parois plein, fond plein
510925		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 1150 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage caoutchouc plein, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm