

## Bauer

### benne basculante gerbable

BSK 90

hauteur x longueur x largeur 900 x 1200 x 1000 mm, capacité 0,9 m<sup>3</sup>, force 2000 kg, Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL6011 vert réséda, soubassement pieds



Numéro d'article: 218367

## Bauer Benne basculante BSK 90

### Particulièrement robuste pour les fortes sollicitations

benne basculante gerbable

- hauteur x longueur x largeur 900 x 1200 x 1000 mm
- capacité 0,9 m<sup>3</sup>
- force 2000 kg
- poids 97 kg
- Fonction de basculement manuellement par déverrouillage du câble de traction
- basculement par la traverse grâce au centre de gravité de la charge avantageux
- Gerbable 3 fois à l'état rempli gerbable, avec pieds de gerbage
- stabilité élevée grâce aux parois latérales profilées
- Structure robuste en acier avec laquage coloris RAL6011 vert réséda
- soubassement pieds

## Détails techniques

type de récipient	benne basculante	exécution basculement	basculement par la traverse grâce au centre de gravité de la charge avantageux
capacité	0,9 m <sup>3</sup>	possibilité de passage au-dessous	oui

hauteur	900 mm	soubassement	pieds
longueur	1200 mm	gerbable	oui
largeur	1000 mm	gerbable avec	pieds de gerbage
charge	2000 kg	emboîtable	non
matériau	acier	surface	laqué
matériau de finition	soudé	couleur	vert réséda // RAL6011
exécution paroi	tôle pleine	exécution couleur	vert réséda // RAL6011
stabilité / renfort / entretoise	parois latérales profilées	couvercle	non
soubassement	plein	Poids	97 kg
fonction de basculement	manuel		