

## laadbord

draagvermogen 300 kg, lengte x breedte 660 x 815 mm, opbouwconstructies: duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar, van hout, met TPE-banden



Artikelnummer: 244012

## laadbord

- draagvermogen 300 kg
- lengte x breedte 660 x 815 mm
- opbouwconstructies: duwbeugel, duwbeugel in-/uitklapbaar
- greephoogte 1000 mm
- van hout
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 100 mm
- met TPE-banden

## Technische details

|                      |                           |                     |                      |
|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|
| transporttoestel     | transportwagen            |                     | 1000 mm              |
| type wagen           | laadbord                  | platform            | opengewerkt          |
| constructies         | duwbeugel                 | materiaal           | hout                 |
| constructies functie | duwbeugel in-/uitklapbaar | wielen aantal/soort | 2 zwenk-/2 bokwielen |
| draagvermogen        | 300 kg                    | banden              | TPE                  |
| lengte               | 660 mm                    | wiel-Ø              | 100 mm               |
| breedte              | 815 mm                    | gewicht             | 16,6 kg              |

