

opzetkast voor locker

2 vakken, vak breedte 250 mm, hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 500 mm, vleugel deur, deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °, afsluitbaar met cilinderslot, romp van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit, front van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit



Artikelnummer: 267076



opzetkast voor locker

- 2 vakken
- vak breedte 250 mm
- hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 500 mm
- vleugel deur
- deuraanslag rechts, openingshoek deur 110 °
- afsluitbaar met cilinderslot
- romp van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit
- front van staal met moffellak in RAL9016 verkeerswit

Technische details

type kast	opzetkast	afsluitbaar	ja
voor kasttype	locker	sluitsysteem	cilinderslot
vakken	2 stuks	materiaal romp	staal
hoogte	500 mm	oppervlak romp	gemoffeld
breedte	500 mm	kleur romp	verkeerswit // RAL9016

binnenhoogte	471 mm	materiaal front	staal
diepte	500 mm	oppervlak front	gemoffeld
breedte vak	250 mm	kleur voorkant	verkeerswit // RAL9016
type deur	vleugeldeur	opstelling	wand
deuraanslag	rechts	titel kasten	\$B Opzetkast \$S \$M voor kast met openslaande deuren
openingshoek deur	110 °	norm	niveau B volgens DIN 4547-2 Inbraakwerend
deur uitvoering	inliggend, binnenliggende penscharnieren	gewicht	8,53081 kg
doorgangmaat deur (li.)	433 mm		