

stumpf poubelle ABF Mod. 1

bac non inflammables selon DIN 4102, classe de protection incendie A1 ou DIN EN 13501-1, capacité 95 l, hauteur x largeur x profondeur 870 x 450 x 450 mm, avec 2 ouverture(s) d'introduction, seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion, corps en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures aluminium gris, couvercle en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures aluminium gris, soubassement 4 pieds



Numéro d'article: 274103



poubelle





- Convient pour secteur de l'industrie et de la construction
- bac non inflammables selon DIN 4102, classe de protection incendie A1 ou DIN EN 13501-1
- capacité 95 l
- hauteur x largeur x profondeur 870 x 450 x 450 mm
- convient pour le intérieur très fréquenté
- Avec trappe d'insertion - l'ouverture s'effectue manuellement
- auto-fermant et anti-odeurs
- avec 2 ouverture(s) d'introduction
- poignées latérales

- seau intérieur en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
- Vidage facile par pièce de tête
- corps en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures aluminium gris
- couvercle en Tôle d'acier de qualité galvanisé avec finition peinture époxy antichocs et antirayures aluminium gris
- soubassement 4 pieds
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie

Détails techniques

équipement d'élimination	poubelle	fonction couvercle	auto-fermant, anti-odeurs
lieu d'utilisation	intérieur très fréquenté	couleur du couvercle	aluminium gris
convient pour (secteurs)	secteur de l'industrie et de la construction	Matériau corps	Acier
capacité	95 l	surface de corps	galvanisé // finition peinture époxy
nombre d'ouvertures d'introduction	2 pièce	couleur du corps	aluminium gris
hauteur	870 mm	matériau de couvercle	Acier
largeur	450 mm	surface couvercle	galvanisé // finition peinture époxy
profondeur	450 mm	matériau de récipient intérieur	acier
coupe-feu	non inflammables selon DIN 4102, classe de protection incendie A1 ou DIN EN 13501-1	vidange par	pièce de tête
réservoir intérieur	amovible	gerbable	non
surface seau intérieur	galvanisé	poignée	poignées
mécanisme de roulement	non	soubassement	4 pieds
Activation du couvercle	manuellement	garantie	5 années
roulant	non	certification	GS // TÜV
couvercle	oui	Poids	23,6 kg
type de couvercle	trappe d'insertion		

Cela s'adapte aussi ...

185093		balayeuse, avec entraînement main, largeur de balayage 750 mm, avec collecteur de déchets 50 l, système de balayage avec 2 brosses rotatives tournant en sens opposé et rouleau de balayage additionnel, 2 grandes roues
206135		panneau d'avertissement, Symbole/texte : Avertissement glissement, colonne d'information, en plastique
222717		kit de balayettes, en plastique en vert
225064		kit d'outillages nettoyage extérieur, kit comprenant : 1 pince ramasse-débris, 1 balai de rue, 1 pelle à rebords

