

Blume Förderanlagen convoyeur omnidirectionnel

roulettes de tonneau en polyamide avec palier lisse, convoyeur longueur x largeur 0,5 m x 400 mm, empattement 100 mm

Numéro d'article: 427297



BLUME
FÖRDERANLAGEN



Blume Förderanlagen Transporteur omnidirectionnel

convoyeur omnidirectionnel










- roulettes de tonneau en polyamide avec palier lisse
- diamètre de roulette 48 mm
- convoyeur longueur x largeur 0,5 m x 400 mm
- largeur 440 mm
- empattement 100 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Détails techniques




| | | | |
|-------------------------|----------------------------|----------------------|-----------|
| manutention dynamique | convoyeurs | largeur de convoyeur | 400 mm |
| type de convoyeur | convoyeur omnidirectionnel | empattement | 100 mm |
| composants de convoyeur | élément de convoyeur | largeur | 440 mm |
| type de roulettes | roulettes de tonneau | hauteur de cadre | 70 mm |
| matériau de roulette | polyamide | largeur de cadre | 20 mm |
| diamètre de rouleau | 48 mm | matériau de cadre | acier |
| roulement | palier lisse | surface de cadre | galvanisé |

| | | | |
|-----------------------|-------|----------------|--------------|
| longueur de convoyeur | 0,5 m | forme de cadre | profilé en U |
| extensible | non | Poids | 7 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 126202 |  | butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 404327 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 405057 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 414499 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m |
| 414502 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à galets, utilisation double face, au-dessus de la tête, hauteur x longueur 70 mm x 1 m |
| 428664 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428755 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428835 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 400 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 588401 |  | butée d'arrêt pour convoyeur omnidirectionnel, pour largeur de convoyeur 400 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 505362 |  | potelet à sangle, avec 1 courroie(s), courroie en jaune/noir, montant en PVC coloris noir |
| 520983 |  | table élévatrice mobile, force 500 kg, plateforme longueur x largeur 855 x 500 mm, cisaille simple en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en noir |
| 523822 |  | kit appareil de marquage au sol, kit comprenant : 1 appareil de marquage, 1 cordeau de traçage, 1 accessoire, 1 boîte de poudre de marquage, 1 plan d'orientation pour aires de stationnement, largeur de trait 30 - 100 mm |