

Gmöhling Aluminium transportkist

hoogte x lengte x breedte 410 x
1188 x 788 mm, inhoud 327 l,
wanden gesloten, legbord gesloten

Artikelnummer: 471142



GMÖHLING



Gmöhling Aluminium transportkist

Extra stevige uitvoering

Aluminium transportkist

- Geschikt voor lucht-, post- en vrachttransport
- hoogte x lengte x breedte 410 x 1188 x 788 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 380 x 1153 x 753 mm
- inhoud 327 l
- In euromaat
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- klapdeksel met rubberen afdichting en dekselbanden
- met hendelspansluiting
- met stapelrand
- geveerde valgreep

Technische details

baktype	Transportbak	deksel uitrusting	rubberen afdichting, dekselbanden
euronorm	ja	sluitsysteem	hendelspansluiting

geschikt voor (branches)	lucht-, post- en vrachttransport	stapelbaar	ja
inhoud	327 l	stapelbaar door	stapelrand
materiaal	aluminium	wandconstructie	gesloten
hoogte	410 mm	vloerconstructie	gesloten
binnenhoogte	380 mm	geschikt voor levensmiddelen	nee
lengte	1188 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenlengte	1153 mm	draaginstallatie	geveerde valgreep
breedte	788 mm	nestbaar	nee
binnenbreedte	753 mm	kleur	alu-naturel
plafond	ja	onderrijdbaar	nee
type deksel	klapdeksel	gewicht	15 kg

Gerelateerde Producten

493076



cilinderslot, voor transportkist met 42 - 239 l inhoud, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar

Dit past ook bij ...

105205



Werkplaatsstoel, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd

146607



dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden

524171



werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

529885



magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag