

## Gmöhling Aluminium transportbak

hoogte x lengte x breedte 230 x 578 x 378 mm, inhoud 36 l, in alu-naturel, wanden gesloten, legbord gesloten



**GMÖHLING**



Artikelnummer: 471572

## Gmöhling Aluminium transportbak

Aluminium transportbak

- hoogte x lengte x breedte 230 x 578 x 378 mm
- hoogte x lengte x breedte binnen 205 x 548 x 348 mm
- inhoud 36 l
- In euromaat
- in alu-naturel
- wanden gesloten
- legbord gesloten
- draaggrepen
- geschikt voor levensmiddelen
- Geschikt voor rollenbanen

### Technische details


baktype	Transportbak	wandconstructie	gesloten
euronorm	ja	vloerconstructie	gesloten
geschikt voor (product/materiaal)	voor europallet	toepassingsgebied	bedrijfsinterne logistiek
inhoud	36 l	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal	aluminium	geschikt voor rollenbanen	ja
hoogte	230 mm	geschikt voor gevaarlijke stoffe	nee
binnenhoogte	205 mm	draaginstallatie	draaggrepen

lengte	578 mm	nestbaar	nee
binnenlengte	548 mm	kleur	alu-naturel
breedte	378 mm	onderrijdbaar	nee
binnenbreedte	348 mm	uitvoering	voor europallet
plafond	als accessoire (niet inbegrepen)	gewicht	3 kg
stapelbaar	ja		

## Gerelateerde Producten

493098		Onderwagen, voor Aluminium transportbak, laadvlak lengte x breedte 580 x 380 mm, laadhoogte 150 mm, frame van aluminium, 2 zwenk- en 2 bokwielen
493145		Onderwagen, voor Aluminium transportbak, laadvlak lengte x breedte 580 x 380 mm, laadhoogte 440 mm, frame van aluminium, 2 zwenk- en 2 bokwielen
510958		grepbeugel, voor Onderwagen, van aluminium geëloxeerd

## Dit past ook bij ...

105205		Werkplaatsstoel, zitting hoogte x breedte x diepte 420 - 550 x 440 x 380 mm, voetkruis van kunststof in zwart, met tapijtrol, lastafhankelijk geremd
146607		dossierwagen, draagvermogen 200 kg, met 2 etage(s), laadvlak lengte x breedte 850 x 500 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, wielen met TPE-banden
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
529885		magazijnstelling - complete stelling (basis- en aanbouwveld), hoogte x breedte x diepte 2000 x 2062 x 436 mm, vaklast 80 kg, 2 stellingvelden met elk 5 niveau(s) met Stalen bodem, opstelhoek recht, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, niveaus met corrosiebeschermende zinklaag