

## PAVOY établi

hauteur x largeur x profondeur 900 x 2000 x 700 mm, plateau de table en multiplex, huilé, exécution du châssis 4 pieds, équipement : 2 blocs tiroirs, 1 tablette, verrouillable avec verrouillage centralisé, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 524184



## PAVOY Établi

établi







- hauteur x largeur x profondeur 900 x 2000 x 700 mm
- plateau de table en multiplex, huilé
- épaisseur de panneau 40 mm
- exécution du châssis 4 pieds
- équipement : 2 blocs tiroirs, 1 tablette
- à gauche 2 tiroirs
- au centre 1 tablette
- à droite 2 tiroirs
- hauteur des tiroirs 2x100 mm/2x400 mm
- force par tiroir 35 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- avec blocage d'extension
- avec poignée barre
- verrouillable avec verrouillage centralisé



- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques











type de meuble	table	capacité de charge de tiroir	35 kg
type de table	établi	extension tiroir	85 %
Exécution du bâti	4 pieds	glissière tiroir	sur glissière à galets
forme de châssis	piètement 4 pieds	blocage d'extension	blocage d'extension
hauteur	900 mm	poignée	poignée barre
largeur	2000 mm	matériau de plaque	multiplex
profondeur	700 mm	surface de plaque	huilé
épaisseur de panneau	40 mm	couleur de la plaque	hêtre
hauteur réglable	non	matériau de châssis	acier
conducteur d'électricité	non	surface de châssis	finition peinture époxy
équipement établi	2 blocs tiroirs, 1 tablette	surface de face avant	finition peinture époxy
soubassements à gauche	2 tiroirs	système de fermeture	verrouillage centralisé
soubassements centraux	1 tablette	Nombre de tablettes	1 pièce
soubassements à droite	2 tiroirs	roulant	non
nombre de tiroirs	4 pièce	certification	GS // TÜV
nombre x hauteur tiroirs	2x100 mm/2x400 mm	garantie	10 années
hauteur frontale 100 mm	2 pièce	Poids	150 kg
hauteur frontale 400 mm	2 pièce		

## Accessoires

404273		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 100 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404274		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 125 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404275		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 150 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404276		tôles de séparation, avec 6 compartiments, 1 séparateurs longitudinaux + 4 séparateurs en tôle, hauteur x largeur 175 x 500 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
404296		Bande inscriptible pour armoire à tiroirs, largeur 500 mm, face arrière magnétique
500792		auges, avec 30 compartiments, 25 cloisons, convient pour hauteur frontale 75 mm, hauteur x largeur 75 x 500 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion

524197		Rebord antichute pour plan de travail, pour établi, largeur 2000 mm
532191		Revêtement tôle de zinc pour plan de travail, pour établi, largeur 2000 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

195704		étau parallèle, largeur du mors 100 mm, Ouverture de serrage 100 mm, avec mors de serrage de tube forgé, en acier, coloris bleu
218989		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 850 x 1500 x 750 mm, panneau en multiplis de hêtre, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
221109		support sur pied pour rouleaux essuie-tout, pour rouleaux de largeur max. 430 mm, Convient pour roulettes de 450 mm de diamètre, structure en métal blanc
221140		papier d'essuyage, 800 lingettes, longueur x largeur 300 x 230 mm, roulette longueur x diamètre 240 mm x 225 mm, qualité de papier cellulose, en blanc
221143		gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221242		sac poubelle, capacité 60 l, 28 µm d'épaisseur, longueur x largeur 800 x 600 mm, en noir
221330		lunettes de protection, niveau de protection EN 166, vitres en polycarbonate avec revêtement antirayures, incolore, équipement : protection latérale, ventilation directe
222683		papier d'essuyage, 90 lingettes, longueur x largeur 305 x 230 mm
656975		container universel, capacité 121 l, hauteur x diamètre 705 x 557 mm, corps en polyéthylène gris
969584		table de travail, hauteur x largeur x profondeur 836 x 2000 x 750 mm, panneau en bois avec revêtement Resopal finition gris clair, piètement 4 pieds en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair