

Miltex houten looprooster

metergoed, hoogte x breedte 35 x 1000 mm, van hout met geprofileerd oppervlak in beuken, bestendig tegen olie en chemicaliën

Artikelnummer: 528976



Miltex Houten loopvloer

houten looprooster





- geschikt voor droge werkomgeving, bijv. voor bewerkingsmachines, CNC-centra en omgevingen met verspaningsafval
- metergoed
- hoogte x breedte 35 x 1000 mm
- zonder oprijplaat
- van hout met geprofileerd oppervlak in beuken
- bestendig tegen olie en chemicaliën
- antislipwaarde R 11 conform DIN 51130 getest

Technische details

uitrusting werkplaats	vloerbedekking	hoogte	35 mm
vloerbedekking	vloerrooster	breedte	1000 mm
confectionering	metergoed	elektrisch geleidend	nee
geschikt voor (branches)	droge werkomgeving, bijv. voor bewerkingsmachines, CNC-centra en omgevingen met verspaningsafval	moeilijk ontvlambaar	nee
vloerbedekking uitvoering	zonder oprijplaat	bestendigheid	oliën, chemicaliën

materiaal loopvlak	hout	norm	antislipwaarde R 11 conform DIN 51130 getest
oppervlak vloerbedekking	geprofileerd	gewicht	13 kg
kleur	beuken		

Dit past ook bij ...

504400		pleisterdispenser, vulling: 2 x 45 pleisters waterdicht, hoogte x breedte 135 x 230 mm, behuizing van kunststof in groen
508821		stasteun, zitting van PU-schuim in zwart, zitting hoogte 600 - 850 mm, frame van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
527157		handvegerset, met borstelharen van paardenhaar, steekplaat breedte x diepte 230 x 220 mm, Werkbreedte 200 mm, hout-steel
528713		werkbank, hoogte x breedte x diepte 840 x 2000 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 2 laden, 2 kasten, 1/2 legbord, afsluitbaar met cilinderslot, onderstel met moffellak in RAL7035 lichtgrijs, front met moffellak in RAL5010 gentiaanblauw