

META dossierstelling - aanbouwweld

hoogte x breedte x diepte 2200 x 752 x 300 mm, veldlast 700 kg / vaklast 80 kg, 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 7 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 725863



Das Lagersystem



META Dossier-schroefstelling

Aanbouwstelling

dossierstelling - aanbouwweld

- Geschikt voor archiefruimtes
- schroefstelsysteem
- hoogte x breedte x diepte 2200 x 752 x 300 mm
- veldlast 700 kg / vaklast 80 kg
- vak breedte x diepte 750 x 300 mm
- 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 7 ordnerhoogtes
- per 25 mm verstelbaar
- niveaus met aanslagrand aan achterzijde om te voorkomen dat

ordners eruit vallen

- M-vormige langsdragers met 5-voudige afkanting zorgen voor hoge stabiliteit en bescherming tegen verwondingen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- inhoud levering: aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)
- 5 jaar garantie
- volgens DIN EN 15635 moeten legbordstellingen die 4 keer zo hoog zijn als de stellingdiepte (verhouding 4:1) aan de vloer worden bevestigd en geborgd
- De aangegeven vaklasten gelden bij een gelijkmatig verdeelde belasting
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- montage-instructie: de staanders en legborden worden door vaste hoeken met geïntegreerde schroefdraad en lenskopschroeven verbonden





Technische details

meubeltype	stelling	materiaal	staal
stellingtype	dossierstelling	stelling uitrusting	legborden
stellingsysteem	schroefsysteem	vakbreedte	750 mm
stellingveld	aanbouwweld	vakdiepte	300 mm
geschikt voor (branches)	archiefruimtes	kleur standaard	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	2200 mm	kleur bodem	lichtgrijs // RAL7035
breedte	752 mm	veldlast	700 kg
diepte	300 mm	oppervlak legbord	verzinkt // poedercoating
legborden / schappen aantal	7 stuks	oppervlak standaard	verzinkt // poedercoating
ordnerhoogtes	7 stuks	kleur uitvoering	lichtgrijs // RAL7035
vaklast	80 kg	inhoud levering	aanbouwstelling met 2 staanders met stalen voeten, montagemateriaal, niveaus zie aanbod
legbord-/niveautype	plaatstalen legbord	levering	gedemonteerd
legborden / niveaus uitrusting	aanslagrand	certificering	GS // RAL-keurmerk
legborden / niveaus stabiliteit	M-vormige langsdragers // veiligheidsrand	garantie	5 jaar
in hoogte verstelbaar legbord	25 mm	gewicht	18,08 kg

Gerelateerde Producten

150072		ankerpluggenset voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
150074		muurpluggen voor aanbouwstelling, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
489035		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1002 x 304 mm, veldlast 700 kg / vaklast 80 kg, 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 7 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
725896		legbord voor dossierstelling, breedte x diepte 750 x 300 mm, voor een vaklast van 95 kg, van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
726083		dossierstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2200 x 1252 x 300 mm, veldlast 700 kg / vaklast 75 kg, 7 niveau(s) met legborden van hoogwaardig plaatstaal / 7 ordnerhoogtes, gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand, staanders verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, niveaus verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Dit past ook bij ...

146193		miniwagen, draagvermogen 50 kg, met 3 etage(s), onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in zwart, hoogte x lengte x breedte 1065 x 650 x 360 mm, met 2 gaasmanden, 1 gaaslegbord, met rubber-banden
528204		verrijdbaar opstapje, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in grijs, trede diameter 290 mm, met 3 geveerde wielen
529925		lichte kantoortrap, trap eenzijdig, 4 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), bordeshoogte 0,85 m, breedte x diepte 250 x 250 mm, van aluminium
551468		Verhuisdoos, Van golfkarton met buitenafdekking van Kraftliner-kwaliteit in bruin, 100 % recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 585 x 380 x 325 mm, Voor pakketten tot 40 kg