

## TECHNISCHES DATENBLATT

Bestell-Nr. **323-1125**

Artikel/Modell **SARO Belegstation 1/3 GN mit  
Granitarbeitsplatte, Modell GN SH 2500**

GTIN **4017337323852**



- **Material: (Gehäuse und Innenraum) Edelstahl; (Arbeitsplatte) Granit**
- **4 Türen, selbstschließend**
- **Klappdeckel vom Aufsatz für Energieeinsparung geteilt**
- **Lieferung ohne GN-Behälter**
- **Belegungsmöglichkeit oben: 12x 1/3 GN bis 150 mm tief**
- **Granitarbeitsplatte: T 445 mm**
- **4 höhenverstellbare Roste und 4 Auflageschienen-Sets**
- **Auflageschienen passend für 600 x 400 mm Roste**
- **Herausziehbarer Kompressor für leichte Reinigung**
- **Digitale Temperaturkontrolle (DIXELL)**
- **Isolierung: 60 mm**
- **Umluftkühlung**
- **Automatische Abtauung**
- **Temp.: +2 / +8 °C**
- **Anschluss: 230 V - 50 Hz - 0,350 kW**
- **Inhalt: 943 Liter**
- **Innenmaße: B 1925 x T 680 x H 560 mm**
- **Außenmaße: B 2505 x T 850 x H 890-950/1080 mm**
- **6 verstellbare Füße**
- **Gewicht: 380 kg**
- **Kältemittel: R290**

Ursprung China  
Zolltarifnummer 84185090  
Importeur Saro Gastro-Products GmbH, Sandbahn 6, 46446 Emmerich am Rhein, GERMANY

Eingetragen: Kleve HRB 2768 \* Geschäftsführer: Walter Spangenberg, Dominique de Charry, Aloys de Charry

ID-Nr. DE 120061194 \* St.-Nr. 116/5718/0194 \* ILN 4017337000005 \* WEEE-Reg.-Nr. DE 58229827