

- ▶ Wärmelampen à 200 W
- ▶ Lichte Höhe: 290 mm



Wärmebrücken WBS



- Edelstahl, 30 - 40 mm allseitig abgekantet
- Stellfüße aus Vierkantrohr 25 x 25 mm
- Lichte Höhe: 290 mm
- Ein-/Ausswitcher mit Kontrollleuchte

Wärmebrücke WBS800

- 2 Wärmelampen à 200 W
- Anschlusswert: 0,2 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 800 x T 300 x H 400 mm

GTIN 4015613656311
Art.-Nr. 112081

Wärmebrücke WBS1600

- 3 Wärmelampen à 200 W
- Anschlusswert: 0,6 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 1600 x T 300 x H 400 mm

GTIN 4015613656342
Art.-Nr. 112161

Wärmebrücke WBS1000

- 3 Wärmelampen à 200 W
- Anschlusswert: 0,4 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 1000 x T 300 x H 400 mm

GTIN 4015613656328
Art.-Nr. 112101

Wärmebrücke WBS1800

- 4 Wärmelampen à 200 W
- Anschlusswert: 0,8 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 1800 x T 300 x H 400 mm

GTIN 4015613656359
Art.-Nr. 112181

Wärmebrücke WBS1200

- 3 Wärmelampen à 200 W
- Anschlusswert: 0,6 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 1200 x T 300 x H 400 mm

GTIN 4015613656335
Art.-Nr. 112122

Wärmebrücke WBS2000

- 4 Wärmelampen à 200 W
- Anschlusswert: 0,8 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 2000 x T 300 x H 400 mm

GTIN 4015613656366
Art.-Nr. 112201

Wärmebrücke WBS1400

- 3 Wärmelampen à 200 W
- Anschlusswert: 0,6 kW / 220-240 V 50/60 Hz
- Maße: B 1400 x T 300 x H 400 mm

GTIN 4015613650197
Art.-Nr. 112141