## bott

## Werkbank

verso

Höhe x Breite x Tiefe 780 x 2000 x 800 mm, Tischplatte aus Multiplex, C-Fußgestell, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau



Artikelnummer: 231724







## Werkbank

- Höhe x Breite x Tiefe 780 x 2000 x 800 mm
- Plattenstärke 20 mm
- Tischplatte aus Multiplex
- C-Fußgestell
- Konstruktion aus Stahl
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau
- 3 Jahre Garantie

Technische Details			
Möbeltyp Tisch	Gestellform C-Fußgestell		
Tischtyp Werkbank	Material Gestell Stahl		

Höhe	780 mm	Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet
Breite	2000 mm	Farbe Gestell	lichtgrau // RAL7035
Tiefe	800 mm	fahrbar	nein
Stärke Platte	20 mm	Garantie	3 Jahre
höhenverstellbar	nein	Gewicht	59,21 kg
Material Platte	Multiplex		

Dazu passt auch			
102657		Sichtlagerkasten, Höhe x Breite x Tiefe 50 x 102 x 85 / 70 mm, Aus Polypropylen in grün	
217145	0	Handabroller, Für Bandbreite 50 mm auf 76er Kern, Abroller aus Metall	
218389		Betriebs-Verbandkasten, Füllung: nach DIN 13157, Koffer aus Kunststoff in orange, mit Wandhalterung	
230322	I	Drehhocker, Sitz Höhe x Durchmesser 410 - 570 x 340 mm, Rundsitz aus Polyurethan in schwarz, Gestell aus Aluminium in alusilber, Lift verchromt, Gestell mit 5 Rollen	