



INBOUWDOOS

U 71 Perilex



U 71 Perilex

inbouwdoos

71 x 71 x 50 mm

Artikelnummer: 97305001

Perilex® inbouwdoos voor betonbouw, schroefafstand 67 mm, voor Perilex®- materiaal 16 A, FR-UP-materiaal, CEE-contactdoos 5-polig 16 A

geschikt voor achterzijde bekisting, en magneetbevestiging



Technische gegevens

Afmetingen

Breedte:	71 mm
Lengte:	71 mm
Hoogte:	50 mm

Materiaal

Kast:	Polypropyleen, Copolymeer
Deksel:	Polypropyleen, Copolymeer

Andere eigenschappen

kleur:	andere
Montage :	Zonder
verzegelset:	Nee
doorslagspanning AC:	450 V
De bescherming tegen	zonder

Toebehoren

ES-10 - inbouwschroef

ES-18 - inbouwschroef

ES-25 - inbouwschroef

IBT LFR - gatenzaag

IBT LZA-18 - stanstang

IBT LZA-23 - stanstang

IBT LZA-OE - stanstang

IBT STE-LST/14 - pons

IBT STE-LST/18 - pons

IBT STE-LST/23 - pons

IBT STE-LST/30 - pons

IBT STE-LST/39 - pons

IBT STE-LST/8 - pons

IBT STE-LZA/10 - pons

IBT STE-LZA/14 - pons

IBT STE-LZA/18 - pons

IBT STE-LZA/23 - pons



INBOUWDOOS

U 71 Perilex

explosiegevaar:	
functiebehoud:	zonder
Totaal aantal invoeringen:	2
Koppelbaar:	Nee
Zware metalen-vrij:	Ja
PVC-vrij:	Ja
Siliconenvrij:	Ja
Beschermingsgraad:	IP30 - conform EN 60529 / DIN VDE 0470-1
Omgevingstemp. (minimaal):	-25 °C
Omgevingstemp. (maximaal):	40 °C
Omgevingstemp. (24-uurs):	35 °C
Max. relatieve vochtigheid bij 40° C:	50%
Max. relatieve vochtigheid bij 25° C (kortdurend):	k.A.
Weerbestendig:	Ja

LFR - schijvenboor

LST - stands apparaat

RVB 20 - buisverbinder

RVB 25 - buisverbinder

RVB 32 - buisverbinder

RVB 40 - buisverbinder

STH 100 - draagstang

STH 110 - draagstang

STH 130 - draagstang

STH 140 - draagstang

STH 150 - draagstang

STH 170 - draagstang

STH 190 - draagstang