

Technisch specificatieblad

Bedradingskoker, type LKV N 75037

Artikelnr. 6178422



Bedradingskoker conform NEN-EN 50085-2-3 incl. deksel en bodemperforatie, nokken in de zijgleuven voorkomen dat de kabels uit de koker vallen.

Gelijk met de vloer uitvoeren door uitbreekstukken.




PVC Polyvinylchloride

Stamgegevens

Bestelnr.	6178422
Type	LKV N 75037
Omschrijving 1	Bedradingskoker
Dimensie	75x37,5x2000
Kleur	steengrijs
RAL-nummer	7030
Materiaal	Polyvinylchloride
Materiaal-afk.	PVC
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	32 m
Gewicht	60,50 kg/100 m

Technische gegevens



Lengte	2.000,00 mm
Breedte	37,50 mm
Zijhoogte	75,00 mm
Kanaalhoogte	75,00 mm
Afmetingen BxH	37,5x75 mm
Uitvoering van de zijwand	gesleufd
Type bevestiging	Bodemperforatie
Flexibel	<input type="checkbox"/>
Met bovenstuk	<input checked="" type="checkbox"/>
Halogeenvrij	<input type="checkbox"/>
Sleufafstand	12,50 mm
Sleufbreedte zelfblussend	<input checked="" type="checkbox"/>