

Spuitwaterdichte sleutelschakelaar 10 A met schroefklemmen, zwart

761-38700

4 jaar
garantie

Met deze spuitwaterdichte sleutelschakelaar open en sluit je eenvoudig elektrische schuifdeuren, hekken, zwembadoverdekkingen ... De sleutelschakelaar heeft drie standen (1-0-2) en de sleutel kan op elke stand uitgetrokken worden. Bij bestelling worden standaard twee sleutels (met gravure 607) meegeleverd. De sleutelschakelaar is compatibel met alle Niko Hydro in- en opbouwdozen. Het geheel is spuitwaterdicht en hierdoor uitermate geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes en veeleisende omgevingen.



Technische gegevens

Spuitwaterdichte sleutelschakelaar 10 A met schroefklemmen, zwart.

- Maximale nominale waarde vermogenschakelaar: 16 A (beperkt door nationale regelgeving voor installaties)
- Kleur: De grondstof is in de massa zwart gekleurd (RAL 9005)
- Dichting: Het deksel heeft een aangespoten dichting en sluit hermetisch af op de aangepaste doos.
- Aantal mechanismes: 1
- Materiaal sokkel
 - ureumformaldehyde (UF) met hoge hitteresistentie
 - wit RAL9010 (bij benadering)
- Omgevingstemperatuur: -25 – +55 °C
- Beschermingsgraad: IP55 voor de samenstelling van een functie en spuitwaterdichte montagedoos
- Slagvastheid: De combinatie van een Hydro mechanisme en een inbouw- of opbouwdoos heeft een slagweerstand van IK07 met een minimumtemperatuur van -25 °C en een maximumtemperatuur van 55 °C
- Afmetingen (HxBxD): 72.7 x 72.7 x 43.4 mm
- Markering: CE

10 A
250 Vac



niko

Aansluitschema

