

LED-lichtmodule  
LEDM 600-0  
200036851-00

## Productomschrijving

LED lichtmodule voor de verlichting van de omgeving met 4 energiebesparende LED's.

De LED lichtmodule dient vanwege zijn verblinding niet op ooghoogte te worden ingebouwd.

## Technische gegevens

Gebruiksspanning:	20–30 V DC
Gebruiksstroom:	max. 150 mA
Kleurtemperatuur:	6000 K
Lichtsterkte:	322 cd/klm
Lichtstroom:	98 lm
Beschermingsklasse:	IP 54
Omgevingstemperatuur:	–20 °C tot +55 °C
Afmetingen (mm) B x H x D:	99 x 99 x 35

## Artikelinformatie

Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG Artikelnr.
LEDM 600-0	LED-lichtmodule	Wit opaque	D 200036851-00



## Onderdelen


Artikelaanduiding	Artikelomschrijving	Kleur/Materiaal	KG	Artikelnr.
LEDM/LEDF 600-...	Klemmenblok	Zwart	E	200029930-00
Vario 611	Afdekframe voor modules	Grijs	E	210007484-00

LED-lichtmodule  
LEDM 600-0

200036851

Pagina 2





LED-lichtmodule  
LEDM 600-0

200036851

Pagina 3

---

LEDM 600-0 LED-lichtmodule

LEDM 600-...

Productinformatie

426 kB

[downloaden](#)

Conformiteitsverklaring

30,5 kB

[downloaden](#)

Extra informatie

140 kB

[downloaden](#)