



M8 x 1 / Ø 8 mm Rundsteckverbinder Konfektionierbarer Stecker, gerade BS5143-0



- Metallüberwurfmutter
- Schutzart IP67
- Schraub-Klemmanschluss
- 4-polig
- metr. Einschraubgewinde M11 x 0,75
- Leitungsdurchlass 3.5 ... 5.0 mm

Anschlussbelegung



Typenbezeichnung	BS5143-0
Ident-Nr.	6901013
Steckverbinder A-Seite	Selbstkonfektionierbarer Stecker, M8 x_1, gerade
Polzahl	4
Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Kontaktträger	Kunststoff, PA 66 (UL 94 HB), schwarz
Griffkörper	Kunststoff, PBT, schwarz
Dichtung Einschraubgewinde	Kunststoff, FKM
Schutzklasse	IP67, (verschraubt)
Außendurchmesser der Leitung	3.5... 5mm
Adernquerschnitt/Klemmvermögen	0.14...0.5mm ²
Einschraubgewinde	M11x0,75
Anschlussart	Schraub-/Klemmanschluss
Mechanische Lebensdauer	> 100 Steckzyklen
Verschmutzungsgrad	3
Bemessungsspannung	max. 30 V
Isolationswiderstand	≥ 10 ⁸ Ω
Strombelastbarkeit	4 A
Durchgangswiderstand	≤ 3 mΩ
Umgebungstemp. Steckverbinder	-25... +85°C