

**Artikelnummer:** 133938

**Kurzbeschreibung:** Bauer lekbak type AW12, oranje RAL2000

**Langbeschreibung:** Bauer lekbak type AW12, ideaal voor opslag van max. 12 vaten van 200 l: De Bauer opvangbak type AW12 is van gelakt of thermisch verzinkt plaatstaal en is ideaal voor het opslaan van maximaal 12 vaten per 200 liter. Met de Bauer lekbak van het type AW12 kunt u vloeibare gevaarlijke stoffen veilig opslaan. Om maximaal 12 vaten van elk 200 liter op te slaan, adviseren wij de Bauer opvangbak type AW12. De Bauer AW12 opvangbak kan ook worden gecombineerd met 60 liter vaten en kleine containers en biedt een opvangcapaciteit van 335 liter. De robuuste constructie van 3 mm plaatstaal heeft een draagvermogen van 1000 kg/m<sup>-2</sup> en is goedgekeurd voor de opslag van brandbare vloeistoffen van GHS categorie 1-3 en waterverontreinigende vloeistoffen van GHS categorie 1-4. Verkrijgbaar in verschillende kleuren en in een thermisch verzinkte uitvoering, de Bauer lekbak type AW12 heeft een gegalvaniseerd rooster en biedt een onderrijhoogte van 100 mm. <b>Meer details:</b>

- Opvangcapaciteit: 335 liter
- Kan ook gecombineerd worden met 60 liter vaten en kleine containers.
- 3 mm plaatstaalconstructie
- 100 mm Onderwagenhoogte
- Met gegalvaniseerd rooster
- Voor 12 x 200 liter vaten van 12 x 200 liter
- Draagvermogen: 1000 kg/m<sup>-2</sup>.
- Conformiteitsverklaring (a'œHP) volgens StawaR
- Goedgekeurd voor ontvlambare vloeistoffen van GHS-categorie 1-3, vloeistoffen die gevaarlijk zijn voor water van GHS-categorie 1-4.
- Kleuren: oranje, rood, blauw, blauw, groen, grijs, thermisch verzinkt (EN ISO 1461)
- Afmetingen: B 1300 x L 3880 x H 200 mm.
- Gewicht: 277 kg

