

Artikelnummer: 156825

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8922, neerlaatbaar, 5 schuifladen, 1 legbord met deur, B 1500 x D 700 x H 880 mm



Langbeschreibung: Werkbank Serie 8922, neerlaatbaar, 5 schuifladen, 1 legbord met deur: Dit model van de werkbank van de serie 8922 is neerklapbaar en verkrijgbaar in twee maten. De werkbank van de serie 8922 biedt vijf laden en een legbord achter een afsluitbare deur. Deze uitvoering van de werkbank uit de serie 8922 blijkt bijzonder robuust en stabiel te zijn. Hij heeft een chassis met twee vaste en twee zwenkwielen, die met een excentrische hendel aan de rechterkant kunnen worden in- en uitgeklapt. De neerlaatbare werkbank van de serie 8922 heeft een 40 mm werkblad van massief beukenhout, waarvan het oppervlak geschuurd en geolied is. Het heeft in totaal vijf laden, waarvan er vier 120 mm hoog en één 60 mm hoog zijn. Elke lade kan worden geladen met 50 kg of 100 kg. De oppervlaktebelasting van de werkbank van de serie 8922 bedraagt max. 1250 kg, met een verlengd chassis van max. 450 kg. Extra opbergruimte wordt geboden door de plank met afsluitbare deur. De werkbank van de serie 8922 is in deze uitvoering verkrijgbaar met een breedte van 1250 mm of 1500 mm. Het wordt volledig geassembleerd geleverd. **Meer details:**

- Werkblad: massief beukenhout
- Oppervlakte geslepen en geolied
- Dikte van het werkblad: 40 mm
- Gelaste constructie (diepte 650 mm) met framevoetjes van stalen buis Profi I (45 x 45 x 45 x 2 mm)
- Chassis met 2 vaste en 2 zwenkwielen, die met een excentrische hendel (rechts) kunnen worden in- en uitgeklapt (excentrische hendel in beide verticale posities).
- 5 laden: 1 x 60 mm, 4 x 120 mm, 4 x 120 mm
- Laden laadvermogen: 50 kg of 100 kg.
- Laden: Uittreksel 90 procent
- ErgoScript-stuur met labelstrips
- Deur: 1 x 360 mm, achter elk 1 verstelbare plank, openingsbreedte 180 graden, zelfsluitende veer scharnieren
- Centrale vergrendeling: slot met 2 sleutels
- Oppervlaktebelasting: max. 1250 kg
- Oppervlaktebelasting met verlengd chassis: max. 450 kg
- Materiaal: beukenhout
- Milieuvriendelijke poedercoating in lichtgrijs RAL 7035 en gentiaanblauw RAL 5010
- Levering volledig gemonteerd
- Diepte: 700 mm
- Breedte: naar keuze 1250 mm of 1500 mm of 1500 mm breed.
- hoogte: 880 mm

