

Han 3A-HBMA-SL-blue



Das Bild dient lediglich illustrativen Zwecken. Bitte beachten Sie die Produktbeschreibung.

Artikelnummer	09 20 003 0805
Beschreibung	Han 3A-HBMA-SL-blue
HARTING eCatalogue	https://b2b.harting.com/09200030805

Bezeichnung

Kategorie	Gehäuse
Gehäusebaureihe	Han A [®]
Gehäuseart	Anbaugehäuse
Gehäusebeschreibung	gewinkelt

Ausführung

Baugröße	3 A
Verriegelungsart	Längsbügel
Anwendungsgebiet	Standardgehäuse für industrielle Anwendungen
Lieferumfang	Dichtschaube separat bestellen.

Technische Kennwerte

Grenztemperatur	-40 ... +125 °C
Hinweis zur Grenztemperatur	Bei Verwendung als Steckverbinder nach IEC 61984.
Schutzart nach IEC 60529	IP44 IP65 mit Dichtschaube IP67 mit Dichtschaube
Schutzart nach UL 50 / UL 50E	12

Materialeigenschaften

Werkstoff Gehäuse	Zink-Druckguss
Oberfläche Gehäuse	pulverbeschichtet
Farbe Gehäuse	blau
Werkstoff Dichtung	NBR



Pushing Performance
Since 1945

Materialeigenschaften

Werkstoff Verriegelung	Stahl
Oberfläche Verriegelung	verzinkt

Normen und Zulassungen

UL / CSA	UL 1977 ECBT2.E235076
CE	ja
Zulassungen	DNV GL

Kaufmännische Daten

Packungsgröße	10
Nettogewicht	63 g
Ursprungsland	Deutschland
europäische Zolltarifnummer	85389099
GTIN	5713140164086
ETIM	EC000437
eCl@ss	27440202 Gehäuse für Industriesteckverbinder