



Hocheffiziente Trockensaugtechnik: saugstark, flüsterleise und energiesparend!



Automatik-Werkstattsauger WSA

Für staubfreies Arbeiten: Schaltbarer Automatik-Modus für den Direktanschluss von Elektrowerkzeugen. Mit 5 Sekunden Nachlaufzeit.

Großer Fußschalter für komfortable Bedienung. Mit elektronischer Leistungsregulierung. Hochwertige Vliesfilterbeutel nach Filterklasse HEPA 13 mit Abscheidegrad > 99,95 %. Stets aufgeräumt: Sechs Steckplätze für Zubehör und verschließbarer Kabelhaken für Netzleitung. Zum einfachen Entleeren des Behälters kann der Gerätedeckel mit Motoreinheit abgenommen werden.

Komplett mit antistatischem Saugschlauch, zwei Alu-Saugrohren, Bodendüse, Fugendüse mit Bürstenkranz, Filterkorb, Vliesfilterbeutel sowie Absaug-Adapter für PROXXON-Geräte (auch in Schraubstock klemmbar).

Technische Daten:

230 V. 50/60 Hz. Maximale Druckdifferenz 210 mbar. 700 Watt. Für Elektrowerkzeuge bis 1.800 Watt. Gewicht 4,3 kg. Schutzisoliert nach Klasse 1. Behälter 11 Liter.

NO 27 500



Besuchen Sie uns auf YouTube!



Ersatz- Vliesfilterbeutel

Nach Filterklasse HEPA 13 mit Abscheidegrad > 99,95 %.

NO 27 502

5 Stück