

## LIR 2,5M4 V


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Isolierte Ringkabelverbinder aus PVC

- Handelsübliche Ausführungen
- Nicht gelötet
- Mit konischem Einführtrichter

### Allgemeine Bestelldaten

Ausführung	Kabelschuh, Isolierter Kabelverbinder, 2.5 mm <sup>2</sup> , 1.5 mm <sup>2</sup> - 2.5 mm <sup>2</sup>
Best.-Nr.	<a href="#">9200170000</a>
Typ	LIR 2,5M4 V
GTIN (EAN)	4032248409792
VPE	100 Stück

Erstellungs-Datum 16. Februar 2023 14:35:22 MEZ

Katalogstand 03.02.2023 / Technische Änderungen vorbehalten

## LIR 2,5M4 V

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Tiefe	6,2 mm	Tiefe (inch)	0,244 inch
Breite	22,4 mm	Breite (inch)	0,882 inch
Nettogewicht	0,8 g		

### Technische Daten

Artikelbeschreibung	isolierter Ringkabelverbinder 2,5 mm <sup>2</sup> / M4
---------------------	--

### Verbinder

Anschlussdichte (S1)	0,8 mm	Anschlusslänge (l)	19,05 mm
Außendurchmesser (d)	8,5 mm	Dimension	M 4
Dimension (Bolzen)	M 4	Innendurchmesser (d1)	4,4 mm
Isolation	vorhanden	Kennfarbe	blau
Kunststoffkragendurchmesser (D)	4,5 mm	Kunststoffkragelage (b)	11,3 mm
Leiteranschlussquerschnitt	2,5 mm <sup>2</sup>	Leiteranschlussquerschnitt, max.	2,5 mm <sup>2</sup>
Leiteranschlussquerschnitt, min.	1,5 mm <sup>2</sup>	Material/Kunststoff	PVC

### Klassifikationen

ETIM 6.0	EC001059	ETIM 7.0	EC001059
ETIM 8.0	EC001059	ECLASS 9.0	27-40-02-92
ECLASS 9.1	27-40-02-12	ECLASS 10.0	27-40-02-92
ECLASS 11.0	27-40-02-92	ECLASS 12.0	27-40-02-92

### Zulassungen

Zulassungen



ROHS

Konform

### Downloads

Kataloge	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
Broschüren	