


L-Lang-Steckverschraubung QSMLL-1/8-4

Teilenummer: 153340

FESTO



Datenblatt

| Merkmal | Wert |
|--|--|
| Baugröße | Mini |
| Nennweite | 2,3 mm |
| Dichtungsart am Einschraubzapfen | Beschichtung |
| Einbaulage | beliebig |
| Gebindegröße | 10 |
| Konstruktiver Aufbau | Push-Pull-Prinzip |
| Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich | -0,95 ... 6 bar |
| Temperaturabhängiger Betriebsdruck | -0,95 ... 14 bar |
| Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium | Geölter Betrieb möglich |
| Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
| Umgebungstemperatur | -10 ... 80 °C |
| Maritime Klassifizierung | siehe Zertifikat |
| Produktgewicht | 13 g |
| Pneumatischer Anschluss 1 | Außengewinde R1/8 |
| Pneumatischer Anschluss 2 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm |
| Farbe Lösering | blau |
| Werkstoffhinweis | RoHS konform |
| Werkstoff Gehäuse | PBT |
| Werkstoff Lösering | POM |
| Werkstoff Schlauchdichtung | NBR |
| Werkstoff Schlauchklemmsegment | hochlegierter Stahl rostfrei |