


MagikNUT 16 BK



Produktabbildungen sind beispielhaft und können vom ausgewählten Produkt abweichen. Weitere Varianten und individuelle Anpassungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.



Material	Polyamid, Edelstahl
Einsatztemp. min	-40 °C
Einsatztemp. max	100 °C
Gewindeart	M
Ø Anschlussgewinde D	16
Steigung	1,5
Gesamtlänge TL	15,8 mm
Schlüsselweite SW	24 mm
Eckmaß E	25 mm
Ø Kabel Schirm außen	3,5 mm - 9 mm
Produktfarbe	RAL 9005
Bestellnr. RAL 9005	10111060
Typ	MagikNUT 16 BK
Verpackungseinheit	25
ETIM-Klasse	EC000940

Empfohlenes Zubehör

ESKV 16	10066121
ESKV-L 16	10066501

30.08.2021


Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com



Ihr Kontakt:

WISKA Hoppmann GmbH

Kisdorfer Weg 28 · 24568 Kaltenkirchen · Germany

☎ +49-4191-508-0 · 📠 +49-4191-508-209

contact@wiska.de · www.wiska.com