

USB-Flash Drive, 32 GB, USB3.0, Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	USB-FlashDrive (ohne Software)
Bedienelemente	
Anschlussart	
• USB	Ja; USB 3.0 Typ A
Bauform/Design	
• standard	Ja
• flach	Ja
Aufbauart/Montage	
Einbaulage	beliebig, abhängig vom Zielgerät
Hochkanteinbau (Porträtformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Versorgungsspannung	
Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Nennwert (DC)	5 V
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	100 mA; typisch

Speicher	
Art des Speichers	Multi-Level-Cell (MLC)
Speichergröße	32 Gbyte
Geschwindigkeitsklasse	bis zu: Lesen: 75 Mbyte/s, Schreiben: 21 Mbyte/s
Dateiformat	FAT32
Schreibzyklen MLC-Flash	3 000; Program/Erase cycle
Schreibschutzschalter	Nein

Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen USB	1; USB 3.0 Typ A

Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja

Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	50 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	85 %
• Kondensation zulässig	Nein

Betriebssysteme	
vorinstalliertes Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Nein
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
• Windows 8	Ja
• Windows 10	Ja
• Linux	Ja

Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Aluminium	Ja

Maße	
Breite	16,7 mm
Höhe	59,1 mm
Dicke	7 mm

Gewichte	
ohne Verpackung	12 g
mit Verpackung	170 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; ohne Inhalt
Sonstiges	
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
Hinweis:	TP1500 Comfort Outdoor, TP700 Comfort Outdoor: Temperaturbereich beachten
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2123-2*
• Produkt 2	6av2124-0*
• Produkt 3	6AV2124-1*
• Produkt 4	6AV2124-2*
• Produkt 5	6AV2125-2*
• Produkt 6	6AV6671-3AH00-0AX0
• Produkt 7	6AV2123-*
• Produkt 8	6AV2124-*
• Produkt 9	6AV2143-8GB50-0AA0
• Produkt 10	6AV2143-8JB50-0AA0
• Produkt 11	6AV2143-8MB50-0AA0
• Produkt 12	6AV2128-3*
• Produkt 13	6AV7863-3*
• Produkt 14	6AV7863-4*
• Produkt 15	6AV7880-*
letzte Änderung:	24.11.2020