

## Bauer Lasthaken LH-I

Traglast 2500 kg, Höhe x Breite x Tiefe  
455 x 300 x 180 mm, für 1  
Gabelzinken, zur Aufnahme mit Kran,  
Aus Stahl mit korrosionsschützender  
Zinkbeschichtung



Artikelnummer: 222517

## Bauer Lasthaken LH-I





### Lasthaken

- Traglast 2500 kg
- Höhe x Breite x Tiefe 455 x 300 x 180 mm
- Einfahrtshöhe x Einfahrtbreite 68 x 168 mm
- Mit Abrutschsicherung
- Mit 1 Haken und 1 Öse
- für 1 Gabelzinken
- zur Aufnahme mit Kran
- Aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung

## Technische Details

|                           |                    |                                     |                       |
|---------------------------|--------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Hebegerät                 | Hebezeug           | Kranbar                             | zur Aufnahme mit Kran |
| Hebezeugtyp               | Lastaufnahme       | faltbar                             | nein                  |
| Last-Handling             | Stapler-Anbaugerät | Einfahrtaschenhöhe                  | 68 mm                 |
| Stapler-Anbaugerät        | Lasthaken          | Einfahrtaschenbreite                | 168 mm                |
| Traglast (max.)           | 2500 kg            | Material                            | Stahl                 |
| Höhe                      | 455 mm             | Oberfläche                          | verzinkt              |
| Breite                    | 300 mm             | Farbe Ausführung                    | verzinkt              |
| Tiefe                     | 180 mm             | Sicherheitsausstattung<br>Hebezeuge | Abrutschsicherung     |
| Last-Handling Ausstattung | 1 Haken und 1 Öse  | Gewicht                             | 11 kg                 |

**Dazu passt auch ...**

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 210867 |  | Hydraulik-Stapler, Traglast 1000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 40 x 150 mm, Gabelrollen mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 80 mm, Hubhöhe 1500 mm / abgesenkte Höhe 90 mm, einfacher Mast |
| 217213 |  | EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen  |
| 221283 |  | Arbeitshandschuh, aus Drillich/Rindspaltleder, Handrücken aus Drillich, reißfest, Größe Einheitsgröße   |
| 908193 |  | Hebelzug, Zuglast 1500 kg, Hubhöhe 1,5 m, Anzahl Kettenstränge 1  |