

BASIC SERIES

ROTA



SCHWENKBARER LEUCHTENKOPF · BIS ZU 12 LEUCHTEN ERWEITERBAR · UMFANGREICHER LIEFERUMFANG · MITSCHALTER



Die LED-Unterbauleuchte ROTA ist ideal für die Ausleuchtung von Arbeitsplätzen, beispielsweise in Küchen oder Werkstätten. Die Lichtleiste lässt sich sowohl an der Wand als auch direkt unter Hängeschränken montieren. Bis zu zwölf Leuchten lassen sich durchgehend mit nur einer Netzeinspeisung verbinden. Der Lichtaustritt lässt sich dank des schwenkbaren Leuchtenkopfes um bis zu 90° verstellen und somit optimal auf die Arbeitsfläche ausrichten. Im Lieferumfang enthalten ist ein 1,8 m langes Anschlusskabel, ein 10 cm langes Verbindungskabel sowie Befestigungsmaterial.

Artikel	ROTA10	ROTA15
Artikelnummer	17016.4K	17017.4K
Systemleistung	10 W	15 W
Leuchtenlichtstrom	800 lm	1200 lm
Farbtemperatur	4000K	4000K
Lichtfarbe	Neutralweiß	Neutralweiß
Farbwiedergabeindex	Ra>80	Ra>80
Abstrahlwinkel	110°	110°
Dimmbar	Nein	Nein
Lebensdauer	25.000 Std.	25.000 Std.
Schaltzyklen	15.000	15.000
Schutzart	IP 20	IP 20
Systemspannung	AC (180-265)V	AC (180-265)V
Frequenz	50/60HZ	50/60HZ
Betriebstemperatur	-10°C ~ +45°C	-10°C ~ +45°C
Farbe	Silber	Silber
Größe	(580*78*35) mm	(910*78*35) mm
Gewicht	550 g	745 g