

Convecteur mobile

HCM SERIES



HCM2030

TAILLE COMPACTE

Tout en maintenant un haut niveau de performance, la gamme HCM est aussi particulièrement compact. Un véritable gain de place dans toutes les pièces de la maison.



THERMOSTAT D'AMBIANCE

Thermostat d'ambiance pour sélectionner et maintenir la température désirée dans la pièce.



FIXATION MURALE

Les convecteurs de la série HCM peuvent se fixer au mur.



CHAUFFAGE

DONNEES TECHNIQUES

	HCM2030	HCM2020
Dimensions (hxlxp)	mm 400x542x106	400x542x106
Dimensions emb (hxlxp)	mm 430x580x150	430x580x150
Poids net / brut	kg 2,8 / 3,4	2,8 / 3,4
Colisage	1 / 40	1 / 40
Puiss de chauffage - Max	W 2000	2000
Puiss de chauffage - Med	W 1300	
Puiss de chauffage - Min	W 700	
Pour des pièces jusqu'à	m ³ 60	60
Code EAN	8004399 131217	131200
Code SAP	0113077301	0113076301
Coloris	Blanc	Blanc

CONVECTEUR HCM

- 3 puissances: 700, 1300, et 2000 Watt (uniquement sur le modèle HCM2030).
- Thermostat d'ambiance pour piloter automatiquement la température désirée
- Fixation murale (crochet de fixation fournis)
- Fonction hors-gel
- Poignée pour un transport simplifié