

DCP-1612W

Multifonction 3-en-1 Laser Monochrome avec Wifi



Fonctionnalités principales

Rapidité d'impression

- Vitesse d'impression jusqu'à 20 ppm pour vous aider à accroître votre productivité

Gestion du papier

- Entrée papier 150 feuilles

Connectivités

- Interface USB 2.0 Hi-Speed
- Partage à plusieurs utilisateurs grâce au Réseau Wifi

Toners

- Toner de démarrage de 1000 pages¹
- Toner de remplacement de 1 000 pages¹

Haute qualité d'impression

- Résolution d'impression jusqu'à 2 400 x 600 dpi

Compacité

- Design compact et élégant pour s'adapter à votre espace de travail



Multifonction 3-en-1 Laser Monochrome

DCP-1612W



Généralités

Technologie	Laser Electrophotographique
Processeur	200 MHz
Interface	USB 2.0 Hi-Speed
Interface Réseau	Wifi IEEE 802.11b.g/n
Mémoire	32 Mo
Ecran	2 lignes de 16 caractères

Compatibilité du pilote d'impression

Windows®	Windows 8® (32 & 64 bit editions) Windows 7® (32 & 64 bit editions) Windows Vista® (32 & 64 bit editions) Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) Windows® XP Home Edition Windows® Server 2012 R2, 2012 & 2008R2 Windows® Server 2008 (32 & 64 bit editions) Windows® Server 2003 (32 & 64 bit editions))
Macintosh ⁵	OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x
Linux ⁵	CUPS, LPD/LPRng (environnement x86/x64)

Impression Monochrome

Vitesse d'impression (A4)	Jusqu'à 20 ppm (pages par minute)
Résolution	Jusqu'à 2 400 dpi (2 400 x 600 dpi), 600 x 600dpi
Temps de sortie 1 ^{ère} page	Moins de 10s depuis le mode Prêt
Temps de préchauffage	Moins de 18s depuis le mode Prêt
Emulation	CGI

Numérisation Couleur

Résolution depuis la vitre d'exposition	Jusqu'à 600 x 1 200dpi
Résolution interpolée ⁶	19 200 x 19, 00dpi
Profondeur des couleurs	24bit interne / externe
Niveaux de gris	256 niveaux
Fonctions de numérisation ⁶	Scan vers Email, Image, Fichier & SharePoint

Fonctionnalités du pilote d'impression

Impression N-en-1 ³	Réduction de 2, 4, 9, 16 ou 25 pages A4 sur une seule page A4 (Mac, jusqu'à 2, 4, 6, 9, ou 16)
Impression Poster ⁴	Agrandit une page A4 en un poster de 4, 9, 16 ou 25 pages A4
Impression de filigrane ⁴	Identifie les documents avec un texte prédéfini ou avec un message personnalisé
Impression ID ⁴	Ajoute une identification aux documents imprimés (date et heure, message court, identifiant utilisateur)
Recto-verso manuel ⁴	Impression des documents en recto-verso manuellement
Mode Livret ⁴	Impression de livret au format A5 grâce au recto-verso manuel
Saut de page blanche ⁴	Ignore les pages blanches lors de l'impression
Profils d'impression ³	Stocke vos paramètres préférés pour les réutiliser ultérieurement
Impression du texte en noir ⁴	Convertit tout le texte en noir lors de l'impression

Compatibilité du pilote de numérisation

Windows®	TWAIN & WIA (Windows® 8, Windows® 7, Windows Vista® & Windows® XP)
Macintosh ⁵	TWAIN & ICA
Linux ⁵	SANE

Gestion du papier

Entrée papier ²	Bac standard 150 feuilles
Sortie papier ²	50 feuilles face vers le bas

Spécifications des supports

Types et poids des supports	Papiers normaux et recyclés (65 - 105 g/m ²)
Tailles des supports	A4, Lettre, Legal, Folio, A5, A5 bords longs, B5, Exécutive

¹Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

²Calculé avec du papier de 80 g/m²

³Windows® & Mac® uniquement

⁴Windows® uniquement

⁵Option téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center <http://solutions.brother.com>

⁶Nécessite le logiciel Brother inclus

⁷Le nombre maximum de pages imprimées par mois sert à comparer la durabilité des produits Brother. Maximiser la vie de l'imprimante, il est préférable de choisir une imprimante avec un cycle de service qui dépasse de loin vos besoins d'impression

Multifonction 3-en-1 Laser Monochrome

DCP-1612W

brother
at your side

Copie Monochrome

Vitesse (A4)	Jusqu'à 20 cpm (copies par minute)
Temps de 1ère copie	Moins de 16s depuis le mode Prêt
Résolution	600 x 600 dpi
Multi-Copies / Empilement/ Tri	Effectue jusqu'à 99 copies de chaque page/ empilées / triées
Réduction/ Agrandissement	Réduction et agrandissement des documents de 25% à 400% par incrément de 1%
Copie N-en-1	Permet à l'utilisateur de comprimer 2 ou 4 pages sur une feuille A4
Copie de carte d'identité	Permet à l'utilisateur de copier une carte d'identité recto-verso sur une seule page A4
Niveaux de gris	256 niveaux

Impression via Internet / Smartphone

iPrint&Scan (Android)	Imprimer directement depuis n'importe quel Smartphone ou tablette sous Android
iPrint&Scan (iPad / iPhone / iPod)	Imprimer directement depuis un iPad / iPhone / iPod Touch
iPrint&Scan (Windows® Phone)	Imprimer directement depuis n'importe quel Smartphone sous Windows®
Print&Scan (Windows® 8 & RT)	Imprimer directement depuis n'importe quel tablette sous Windows® 8 ou Windows RT

Protocoles et sécurité réseau

Réseau WiFi	IEEE 802.11b/g/n (Mode Infrastructure / Mode Adhoc)
Support d'installation WiFi	Wi-Fi Protected Setup (WPS) & AirStation One-Touch Secure System (AOSS)
Applications WiFi	Vertical Pairing
Protocoles réseaux	TCP/IP (IPv4 and IPv6)
IPv4	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLMDNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan)
IPv6 (désactivé par défaut)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLMDNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port 9100, IPP, FTP Server, SNMPv1/v2c, HTTP Server, TFTP Client and Server, SMTP Client, ICMPv6, Web Services (Print/Scan)
Sécurité WiFi	WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES), SMTP-AUTH
Notifications par E-mail	Alertes d'incidents envoyés à l'adresse email définie
Restriction IPv4	Limiter le nombre d'utilisateurs du réseau pouvant ou ne pouvant pas accéder au périphérique sur le réseau

Utilitaires de gestion réseau

Outil de gestion web	Gestion du serveur d'impression via le réseau
Assistant de déploiement⁴	Déploiement simple et rapide des pilotes d'impression sur un réseau
BRAdmin Professionnel 3^{4&5}	Pour la gestion des réseaux LAN/WAN

Dimensions & Poids

Avec carton	481 x 436 x 406 mm 9.2Kg
Sans carton	385 x 340 x 255 mm 7,2 Kg

Volumes d'impression

Mensuel recommandé	Jusqu'à 1000 pages
Maximum ponctuel mensuel⁶	Jusqu'à 10,000 pages/mois

Environnement

Consommation électrique	380W en impression, 40W en mode Prêt, 0,8W en mode veille, 0,28W éteinte
Valeur TEC	0,793 kWh/semaine
Pression sonore	Moins de 52 dBA en impression Mode prêt : 32 dBA
Puissance sonore	Moins de 6,6 BA en impression Mode prêt : 4,7 BA
Mode Economie d'énergie	Ce mode permet à l'imprimante de consommer moins d'énergie lorsqu'elle n'imprime pas
Mode Economie de toner	Réduit la consommation de toner et aide à réduire les coûts
Energy Star	Oui
Blue Angel	Oui

Consommables

Toner de démarrage	1000 pages ¹
Toner standard	TN-1050 – 1 000 pages ¹
Tambour	DR-1050 – 10 000 A4 pages
Contenu du carton	Cartouche de toner, tambour, cordon d'alimentation, pilote d'installation pour Windows®, guide d'installation rapide. Câble PC non-inclus

La fréquence de remplacement des consommables varie en fonction de la complexité des documents à imprimer, le taux de couverture, le format papier, le nombre de pages par tâche, et le type de support.



Travaillons ensemble pour un meilleur environnement
www.brotherearth.com