

PRODUKTDATENBLATT

DG25

PROLINE ●●○○

●●○○○○ Lebensdauer

gerade



- Kurze Trennzeit
- Lange Lebensdauer
- Galvanisch belegte Spezialtrennscheibe
- Diamantbindung für Marmor optimiert
- Präzise Schnitte und saubere Schnittkanten
- Bestmöglicher Freischnitt
- Nass- und Trockenschnitt

Die DG25 ist eine galvanisch belegte Spezialtrennscheiben und für Marmor optimiert. Sie erreicht kurze Trennzeiten und eine hohe Standzeit. Mit der DG25 lässt sich besonders präzise arbeiten. Durch bestmöglichen Freischnitt sind saubere Schnittkanten das Ergebnis. Für Nass- und Trockenschnitt geeignet.



Typenbezeichnung	DG25
Artikelbezeichnung 1	Diamanttrennscheibe
Artikel-Nr.	303173
GTIN	4011890058008
Inhaltsmenge	1
Inhaltseinheit	Stück
Gewicht	0,350 kg
Produktabmessung	180 x 3,0 x 2,6 x 22,23
Durchmesser 1	180 mm
Stärke	2,6 mm
Bohrung	22,23 mm
Segmenthöhe	3,0 mm
Form Langversion	Diamanttrennscheibe gerade
Form Kurzversion	gerade
Arbeitsgeschwindigkeit	80 m/s
maximale Drehzahl	8500 U/min
Produktkategorie-Nummer	PK10
Produktkategorie-Text	LD/DG
Verpackungsart	Karton
Länge Verpackung	215 mm
Breite Verpackung	185 mm
Höhe Verpackung	5 mm
Gewicht-Verpackungseinheit	0,350 kg
Zolltarifnummer	68042100
Herkunftsland	KR