


# Technisches Datenblatt

PNV Halogen-Stiftsockellampen /  
Art.-Nr. 05400038 - 05400043

- Niedervolt
- Dimmbar
- Mittlere Lebensdauer: 3.000 h
- Farbtemperatur: 2900 k
- Verstärkte Sockelstifte
- Spannung: 12 V



## Informationen

Art.-Nr:	Typ	VE	Ausführung
05400038	PNV 01	1 / 10	W: 5, L: 30 mm, Ø: 9 mm, Sockel: G4
05400039	PNV 01	1 / 10	W: 10, L: 30 mm, Ø: 9 mm, Sockel: G4
05400040	PNV 01	1 / 10	W: 20, L: 30 mm, Ø: 9 mm, Sockel: G4
05400041	PNV 02	1 / 10	W: 20, L: 40 mm, Ø: 11 mm, Sockel: GY6,35
05400042	PNV 02	1 / 10	W: 35, L: 40 mm, Ø: 11 mm, Sockel: GY6,35
05400043	PNV 02	1 / 10	W: 50, L: 40 mm, Ø: 11 mm, Sockel: GY6,35

<b>Spannung</b>	12 V
<b>UV-Stop</b>	Ja
<b>Form</b>	rund
<b>Gas</b>	Niederdruck
<b>Norm</b>	IEC 598