

Artikelnummer: 99051

Kurzbeschreibung: Grote stapelbare transportcontainer, 300 l

Langbeschreibung: Grote stapelbare transportcontainer, 300 l:

Deze maxi-containers zijn uit één stuk uit lagedruk polyetheen gespoten. Dankzij de talrijke buitenribben zijn deze containers supersterk. Handgrepen aan beide kopse kanten zorgen voor een gemakkelijke handling. Olie-, vet- en zuurbestendig. Temperatuurbestendig tussen -20-° en +65-° C.

De maxi-containers zijn zeer geschikt voor textielbedrijven, wasserijen, diverse groothandels en de voedingsindustrie. De binnenwanden van alle containers zijn helemaal glad. Alle typen kunnen, zonder te verschuiven, met of zonder deksel gestapeld worden. Kleur containers: grijs.

Uitvoering:

- volume: 300 liter
- uitvoering: buitenribben opzij, open bodem
- bodem met insteekhoogte van 50 mm
- afm. uitw.*: l 1040 x b 640 x h 580 mm
- afm. inw.*: l 930 x b 590 x h 530 mm
- gewicht ca.: 10,5 kg
- afz. draagvermogen: 300 kg
- draagvermogen gestapeld: 1500 kg

***+/-toleranties**

