



7-Port USB 3.0 Typ-C Hub

USB-C-Stecker auf sieben USB-A-Buchsen, 5 Gbit/s SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1), Stromversorgung über USB, schwarz

Part No.: [168410](#)

EAN-13: 0766623168410 | UPC: 766623168410

7-Port USB-Hub mit Typ C-Stecker für mehr Anschlussoptionen Ihrer USB-A-Geräte

Der Manhattan 7-Port USB 3.0 Typ-C Hub wandelt einen einzelnen USB-C-Port in sieben A-Ports um. Reichlich Anschlussmöglichkeiten für Tastatur, Maus, USB-Stick und mehr. Geräte, die den USB 3.2 Gen 1-Standard (vorher bekannt unter dem Namen USB 3.0) unterstützen, übertragen Daten mit bis zu 5 Gbit/s, ideal für externe Festplatten, USB-Drucker und mehr. Die SuperSpeed-Ports sind dank Abwärtskompatibilität aber auch problemlos mit USB 2.0 oder USB 1.1-Geräten einsetzbar. Ihr Smartphone oder Tablet wird mit bis zu 5 V / 0,9 A geladen.

Schnittstellenvielfalt für unterwegs

Mit robustem Gehäuse, kompaktem Format und Stromversorgung über USB eignet sich dieser Hub besonders gut für unterwegs. Sollten Sie ein paar stromhungrigere Geräte auf allen Ports angeschlossen haben, erlaubt der integrierte 10 W Micro-USB-Port den Anschluss eines optionalen Ladegeräts.

Universell kompatibel bei einfacher Installation

Dieser USB 3.0 Hub unterstützt besonders viele Plattformen, weil er ganz ohne zusätzliche Software oder Treiber auskommt. Die Plug & Play-Installation verläuft auf jedem Laptop oder PC automatisch und schnell. Er ist geeignet für Windows®, macOS®, Linux und Chrome OS.

Merkmale:

- Sieben zusätzliche USB-A-Ports zum Anschluss von Maus, Tastatur, USB-

Stick und mehr oder zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten

- USB 3.2 Gen 1 Typ A-Ports (USB 3.0) mit SuperSpeed-Übertragungsraten bis zu 5 Gbit/s und Geräteladung bis zu 4,5 W (5 V / 0,9 A)
- Stromversorgung über USB; kein externes Netzteil benötigt
- Optionaler 5 V / 2 A Micro-USB-Stromport zum Anschluss eines USB-Ladegeräts für maximale Ausgangsleistung auf den USB-A-Ports
- Abwärtskompatibel zu USB 2.0
- Ideal für Desktop-PCs, Ultrabooks™, Laptops, Chromebooks™, MacBooks®, Surface®-Geräte und mehr
- Integriertes, strapazierfähiges 15 cm Anschlusskabel
- Schlankes, platzsparendes Gehäuse, ideal für den Schreibtisch oder unterwegs
- Mobiles, kompaktes und leichtes Design, passt bequem in Zubehörfächer von Notebooktaschen
- Plug & Play-Installation; kompatibel mit Windows®, macOS®, Linux® und Chrome OS™
- Unterstützt "Hot Swapping" (Anschließen des Gerätes im laufenden Betrieb)
- 3 Jahre Garantie

Spezifikationen:

Standards und Zertifikate

- USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
- CE
- FCC
- RoHS
- REACH
- UKCA

Allgemein

- Datenübertragungsraten: 5 Gbit/s
- USB-A Ausgangsleistung: 4,5 W (5,0 V bei 0,9 A) max.
- Micro-USB-Eingangstrom: 10 W (5,0 V bei 2.0 A) max.

Anschlüsse

- 1 x USB-C 24-pol. Stecker
- 7 x USB-A 9-pol. Buchse
- 1 x USB Micro-B 5-pol. Buchse

Physische Details

- Abmessungen (L x B x H): 115 x 42 x 14 mm
- Nettogewicht: 62 g
- Bruttogewicht: 86 g
- Kabellänge: 15 cm

- Kabeldurchmesser: AWG 28
- Gehäuse: ABS-Kunststoff

Umgebungsbedingungen

- Umgebungstemperatur bei Betrieb: 0 - 60°C
- Umgebungstemperatur bei Lagerung -10 - 90°C
- Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend): 10 - 90% RH

Systemvoraussetzungen:

- Windows 7/8.1/10/11, Linux, Chrome OS oder macOS

Lieferumfang:

- 7-Port USB 3.0 Typ-C Hub
- Anleitung



