

Artikelnummer: 402280

Kurzbeschreibung: Laptopwagen mit Ladefunktion, 2-Punkt-Verriegelung, Feststellbremse, 16 Fächer, B 920 x T 500 x H 1060, gelb

Langbeschreibung: Laptopwagen mit Ladefunktion, 2-Punkt-Verriegelung, Feststellbremse, versch. Ausführungen: Dieser leistungsstarke Laptopwagen mit Ladefunktion ermöglicht Ihnen das mobile Aufladen von Rechnern Ihrer Mitarbeiter innerhalb von kurzer Zeit. Sie können diesen robusten Laptopwagen mit Ladefunktion auch in anspruchsvoller Umgebung nutzen, da sein Korpus aus strapazierfähigem Stahlblech von 1 mm Stärke gefertigt ist. Sie schieben den Wagen auf leichtgängigen Rollen, für sicheren Stand sorgen zwei Feststellbremsen. Sie bekommen diesen mobilen Charger wahlweise mit 10, 16, 20, 26 oder 30 Fächern. Dabei befindet sich in jedem Fach eine separate Steckdose. Das abnehmbare Netzteil mit Hauptschalter und Kabel erleichtert den Transport. Der Hauptschalter ist mit einer kleinen LED-Lampe ausgerüstet, die den Betriebsstatus anzeigt. Die Türen lassen sich im 180 Winkel öffnen, sodass Sie leichten Zugriff auf die Laptops haben. Auch in Bezug auf Sicherheit lässt diese mobile Ladestation keine Wünsche offen: Sie ist mit einem Zylinderschloss ausgerüstet, das mit einer Zwei-Punkt-Verriegelung funktioniert und mit zwei Schlüsseln geliefert wird. Dieses Schloss verhindert ein Aufhebeln zuverlässig. Darüber hinaus ist der Laptopwagen mit einem Überspannungsschutz ausgestattet. Weitere Details: Mobile Ladestation für Laptops mit 10, 16, 20, 26 oder 30 Fächern. Verschiedene Farben verfügbar. Material Korpus: Stahlblech (1 mm Stärke). Leichtgängige Rollen, 2 mit Feststellbremse. Jedes Fach mit einzelner Steckdose. Abnehmbares Netzteil mit Kabel und Hauptschalter (mit LED-Lampe). Türen lassen sich im 180-Grad-Winkel öffnen. Zylinderschloss mit 2-Punkt-Verriegelung. Überspannungsschutz. Abmessungen Fächer: H 85 x B 360 x T 380 mm

