

ROLINE Multiprise 19", 8 prises, 2300W, UTE, IEC320 C14 M, noir, 2,0 m

Numéro d'article	19.07.1626
Constructeur	ROLINE
Référence constructeur	19.07.1626
EAN (pièce unique)	7611990138104



Prise multiple 19", 1UH, pour armoire 19", avec pattes de fixation

- Prises inclinées à 45°
- Profile en aluminium anodisé
- Fil: 2,0m H05VV-F 3G 1mm², noir
- Charge maximale: 10A 2300W; testé VDE / GS
- Couleur: noir
- Longueur: 440mm

Caractéristiques techniques

Constructeur	ROLINE
Groupe de produits	Multiprise
Types de produits	Prise multiple
Couleur	noir
Longueur	2 m
Fonction	Prise multiple 19"
Forme de construction	19" Rack
Charge maximale	2300W
Tension maximale	250V AC

Interrupteur on/off	non
Nombre de sorties / angle	8 / 45° UTE
Triage des sorties	En ligne
Dimensions (HxLxP)	44 x 44 0x 44 mm
Poids	0,88 kg
Matériel (boîtier)	noir
Couleur (boîtier)	noir
Câble de raccordement	H05VV-F 3G 1mm ²
Prise de raccordement	IEC320 C14