

# ROLINE Compacte Fast Ethernet Converter, 10/100Base-TX - 100Base-FX (SC)

<b>Art.nr.</b>	21.13.1132
<b>Fabrikant</b>	ROLINE
<b>Art.nr. fabrikant</b>	21.13.1132
<b>EAN (een stuk)</b>	7630049628915



**Deze converter zet een Fast Ethernet TP poort (RJ45) om naar multimode glasvezel (SC).**

- Volledige draadsnelheidsconversie van het Fast Ethernet-sigitaal
- Aansluitingen: RJ-45 aan de TP-zijde / SC aan de glasvezelzijde
- Auto-negotiatie 10/100 Mbit/s op de koperpoort
- Auto MDI/MDI-X op de koperpoort
- Transparante conversie van 802.1Q VLAN-pakketten
- Far End Fault-functie (foutdetectie) aan glasvezelzijde
- LED's voor voeding, TP snelheid, TP verbinding en FX verbinding
- Laag stroomverbruik (max. 1,53 W)
- Wandmontage mogelijk
- Bedrijfstemperatuurbereik: 0 °C - +50 °C
- Stroomvoorziening via plug-in voedingseenheid of USB-voeding
- Afmetingen: 64 x 59 x 21 mm (B x D x H)

## Technische specificaties

Producent	ROLINE
Produkt groep	Netwerk-Converter
Produkt type	Mediaconverter
Kleur	zwart
Leveringsomvang	Omvormer, USB-stroomkabel

RJ-45 Port (Mbit/s)	10/100
Fiber Port (Mbit/s)	100
Aantal Poorten RJ-45	1
Aantal Poorten Glas SC	1
Geconverteerd van/naar	RJ-45/SC
Leiding	Multimode
Ethernet Glas Standaard	100Base-FX
Bedrijfstemperatuur min.	0 °C
Bedrijfstemperatuur max.	50 °C
Hoogte	59 mm
Breedte	64 mm
Diepte	21 mm
Gewicht	150 g
Hoogte verpakking	60 mm
Breedte verpakking	150 mm
Diepte verpakking	150 mm
Gewicht verpakking	0.3 kg