

## fetra Schränkwagen

Traglast 750 kg, mit 5 Etage(n),  
Ladefläche Länge x Breite 1200 x 780  
mm, Böden aus Holz, 4 Wände,  
Gestell mit schlag- und kratzfester  
Pulverbeschichtung in RAL5007  
Brillantblau, mit TPE-Bereifung

Artikelnummer: 118968



**fetra**  
Transportgeräte



**10**  
YEARS  
WARRANTY

## fetra Schränkwagen

### Traglast 750 kg

Schränkwagen

- Traglast 750 kg
- mit 5 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1200 x 780 mm
- Böden aus Holz
- 4 Wände
- mit Doppel-Flügeltür
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 200 mm
- mit TPE-Bereifung
- Naben mit Rillenkugellager
- Lenkrollen mit Feststellern
- Feststeller gemäß EN 1757-3
- 10 Jahre Garantie

## Technische Details

|                     |                          |                     |                             |
|---------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
| Transportgerät      | Transportwagen           | Bereifung           | TPE                         |
| Wagentyp            | Schrankwagen             | Durchmesser Rad     | 200 mm                      |
| Material            | Aluminium                | Radlager            | Rillenkugellager            |
| Traglast            | 750 kg                   | Rad Ausstattung     | Lenkrollen mit Feststellern |
| Ladeflächenlänge    | 1200 mm                  | elektrisch leitend  | nein                        |
| Ladeflächenbreite   | 780 mm                   | Radanordnung        | rechteckig                  |
| Höhe                | 1790 mm                  | Oberfläche          | pulverbeschichtet           |
| Etagen Anzahl       | 5 Stück                  | Farbe               | brillantblau // RAL5007     |
| Etagenausrichtung   | gerade                   | Norm                | EN 1757-3 (Feststeller)     |
| Material Boden      | Holz                     | Garantie            | 10 Jahre                    |
| Aufbauten           | 4 Wände                  | Schiebebügel Anzahl | 1 Stück                     |
| Türtyp              | Doppel-Flügeltür         | Gewicht             | 173 kg                      |
| Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk- und 2 Bockrollen |                     |                             |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 119194 |    | Rad, Durchmesser 200 mm, Mit Polyurethan-Bereifung, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar  |
| 147905 |    | Rad, Traglast 400 kg, Bereifung Luft, Durchmesser 220 mm, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar   |
| 158760 |   | Rollensatz, Bereifung Elastik, spurlos, Rad Ø 200 mm, Nabe mit Kugellager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar  |
| 158814 |  | Deichsel und Kupplung für Transportroller, aus Stahl, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar   |
| 158816 |  | Scannerhalter für Kommissionierwagen, aus Stahl, Höhe x Breite 150 x 120 mm  |
| 225609 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Flaschen mit 65 - 110 mm Durchmesser, Höhe x Breite x Tiefe 288 x 69 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau |
| 225611 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 73 x 144 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau       |
| 225613 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Bode-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 259 x 87 x 160 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau      |
| 225614 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 500 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 280 x 76 x 132 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau       |
| 225615 |  | Desinfektionsflaschenhalterung für Transportwagen, für Euro-Flasche mit 1000 ml Inhalt, Höhe x Breite x Tiefe 284 x 96 x 152 mm, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau      |
| 225624 |  | Papierrollenhalter für Transportwagen, mit Abrisskante, aus Stahl mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau   |

309745



Rad, Mit Polyamid-Bereifung, Durchmesser 200 mm, Nabe mit Rollenlager, Aufpreis pro Wagen (4 Räder)! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar