


Fließrichtungspfeilbänder für Rohrleitungen

- Rollenlänge: 33 m
- Rollenbreite: 38 mm
- Material: Folie, selbstklebend
- Temperaturbeständig: : -30°C / 140°C
- zur separaten Kennzeichnung der Fließrichtung
- zur Ergänzung Ihrer Textkennzeichnung
- temperaturbeständige Ausführung, Qualität 290



Modellbeispiele: Fließrichtungspfeilbänder für Rohrleitungen (v.l.: Art. 29.3372-2, 29.3372-1 und 29.3372-4)



Vergrößerte Produktabbildungen siehe weitere Seiten

Ausführung: Durchflussstoffgruppe/Farbe

Lieferzeit	Artikel-Nr.	Bezeichnung
	29.3372-1	Wasser grün
	29.3372-2	Dampf rot
	29.3372-3	Luft/Vakuum grau
	29.3372-4	Brennbare Gase gelb-rot
	29.3372-5	Nichtbrennbare Gase gelb-schwarz
	29.3372-6	Säuren orange
	29.3372-7	Laugen lila
	29.3372-8	Brennbare Flüssigkeiten braun-rot
	29.3372-9	Nichtbrennbare Flüssigkeiten braun-schwarz
	29.3372-0	Sauerstoff blau

Legende:  24 - 72 Stunden  3 - 6 Tage  1 - 3 Wochen  3 - 5 Wochen  5 - 8 Wochen

Weitere Produktabbildungen



Modellbeispiel: Luft-Vakuum
(Art. 29.3372-3)



Modellbeispiel: Nichtbrennbare Gase
(Art. 29.3372-5)




Modellbeispiel: Säuren
(Art. 29.3372-6)



Modellbeispiel: Laugen
(Art. 29.3372-7)



Modellbeispiel: Brennbare Flüssigkeiten
(Art. 29.3372-8)



Modellbeispiel: Nichtbrennbare Flüssigkeiten
(Art. 29.3372-9)



Modellbeispiel: Sauerstoff
(Art. 29.3372-0)