

Leuchtstofflampe T4 12x455mm o. Stifte, G5 16W 2700K 1024Lm

Artikel-Nr. 45044

Lampenleistung:	16 W
Lichtstrom:	1024 lm
Sockel:	G5
Farbtemperatur:	2700 K
Lampenform:	Stab
Lampenlichtausbeute:	64 lm/W
Lichtfarbe gemäß EN 12464-1:	warm <3300 K
Rohrdurchmesser:	12 mm
Länge:	455 mm
Interner Reflektor:	Nein
Farbe:	ohne
Anwendung:	allgemein
Splitterschutz:	Nein
Zündstreifen:	Nein
Schnellstart:	Nein
Starterloser Betrieb:	Nein
Schwarzlichtlampe:	Nein
Vollspektrumlampe:	Nein
Geeignet für Ex-Leuchten:	Nein
Geeignet für Notlicht:	Nein
Doppelwandig:	Nein
Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:	Ja
Energieeffizienzklasse:	B



Leuchtstofflampe T4 12x455mm o. Stifte Leuchtstofflampe T4, G5, warmweiß -
Achtung! Da Leuchtstofflampen T4 keiner Normung unterliegen, bitte unbedingt
auf die Länge achten. Alle angegebenen Maße (Länge) sind ohne Stifte in mm
angegeben., Energieeffizienzklasse: B

Energieeffizienzklasse: A

Letzte Aktualisierung am: 21.02.2014 12:28:05



Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.