

Artikelnummer: 154801

Kurzbeschreibung: Scheren-Rollenbahnen,
Bahnbreite 600 mm, mit 4 Stützen

Langbeschreibung: Scheren-Rollenbahnen,
Bahnbreite 600 mm: variabel in der Förderlänge
(ausziehbar) und für wechselnde Standorte ideal
zum kombinierten Einsatz mit Rollenbahnen und
Förderbändern geringer Platzbedarf in
zusammengeschobenem Zustand - Achsen mit
versetzten Rollen bzw. Röllchen hohe Flexibilität
durch Einsatz als Kurve oder auch als S-Kurve
verstellbar in der Bauhöhe (700 - 1100 mm)
fahrbar mittels Lenkrollen flexibel in der
Streckenführung (es können Kurven gebildet
werden) Tragrollen aus blauem Kunststoffrohr (\varnothing 50
x 2,8 mm) Achsabstand: 55 - 130 mm, je nach ausgezogener Länge Höhe von 700 -
1100 mm einstellbar, Stützen inkl. Bahnbreite: 600 mm Tragkraft: 120 kg

