

**Artikelnummer:** 95467

**Kurzbeschreibung:** Montagetritt, mit Alu-Gitterroststufen, 1 Stufe

**Langbeschreibung:** Montagetritt, mit Alu-Gitterroststufen: Der Montagetritt ist für den Einsatz an Arbeitsstätten, wo gleitfördernde Stoffe vorkommen bzw. Arbeitsräume mit erhöhter Rutschgefahr geeignet. Die Gitterroststufen mit gezahnten Tragstaboberseiten, welche die höchste Anforderung (Bewertungsgruppe R13 nach BGR 181) an die Rutschhemmung erfüllen, bieten noch mehr Sicherheit. Der Montagetritt ist außerdem TÜV-/GS-geprüft. 1 Stufe: Arbeitshöhe bis: ca. 2200 mm, Plattformhöhe: 200 mm, Gewicht: 2,5 kg  
2 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2400 mm, Plattformhöhe: 400 mm, Gewicht: 5,4 kg  
3 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2600 mm, Plattformhöhe: 600 mm, Gewicht: 8,0 kg  
4 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 2800 mm, Plattformhöhe: 800 mm, Gewicht: 11,0 kg  
5 Stufen: Arbeitshöhe bis: ca. 3000 mm, Plattformhöhe: 1000 mm, Gewicht: 13,5 kg



**EAN/GTIN:** 4009199805317