


## Datenblatt:

### Kabelbinder PA6.6 / innenverzahnt farbig

Unsere hochwertigen, universell einsetzbaren Kabelbinder aus halogenfreiem Polyamid 6.6 sind absolute Allrounder und perfekt geeignet für verschiedenste Einsatzgebiete in Handwerk und Industrie. Bündeln, verzurren, ordnen - vom Elektroinstallateur bis zum Maschinenbauer unsere Kabelbinder erbringen täglich Höchstleistungen bei anspruchsvollen Kunden. Mit Material höchster Güte und modernsten Werkzeugen erzielen wir nicht nur eine hervorragende Qualität und Langlebigkeit, sondern erfüllen selbstverständlich auch die marktüblichen Normen (Brandverhalten, Zugfestigkeit, REACH, RoHS) für Kabelbinder. Auf Anfrage können alle unsere Kabelbinder auch individuell bedruckt werden. Zur noch schnelleren und einfacheren Montage empfehlen wir die Nutzung einer Kabelbinderzange.



#### Technische Daten:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Material:</b>                 | Polyamid 6.6 (silikonfrei, cadmiumfrei)   |
| <b>Farben:</b>                   | blau, rot, gelb, grün, orange   |
| <b>Einsatztemperatur:</b>        | -40°C bis +85 °C (kurzzeitig +110 °C)   |
| <b>Installationstemperatur:</b>  | -10°C bis +60°C   |
| <b>Brandschutzeigenschaften:</b> | selbstverlöschend nach UL 94 V-2  |
| <b>Chemikalienbeständigkeit:</b> | beständig gegen Öle, Fette, Seifen, Alkohol, Benzin, Kohlenwasserstoffe, Waschmittel, Reaktionsmittel |
| <b>Standards:</b>                | REACH, RoHS   |



#### Artikel/ Sortimentsauszug (viele weitere Ausführungen erhältlich):

| Artikelnr. | Bezeichnung | Abmessungen [mm] | Mindest-haltekraft [kg] | Bündelung max. [mm] | Farbe | VE  |
|------------|-------------|------------------|-------------------------|---------------------|-------|-----|
| 22072      | K10025B     | 100 x 2,5        | 11                      | 24                  | blau  | 100 |
| 22076      | K14036B     | 140 x 3,6        | 20                      | 36                  | blau  | 100 |
| 22081      | K20048B     | 200 x 4,8        | 28                      | 50                  | blau  | 100 |
| 22086      | K29048B     | 290 x 4,8        | 28                      | 80                  | blau  | 100 |
| 22095      | K36048B     | 360 x 4,8        | 28                      | 103                 | blau  | 100 |

(\* Abweichungen innerhalb der Toleranzen vorbehalten.)