

iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX10VE



Sonderzubehör

SZ30BI02	Verblendungsleisten Edelstahl 81,5 cm
SZ38BI00	Verbindungsschiene für geteilte Fronten
SZ72010	Schlauchverlängerung Zu- und Ablauf
SZ73000	Spülhilfe-Set
SZ73010	Klappscharnier für hohe Korpusmaße
SZ73051EU	Netzkabel mit EU-Stecker 5m
SZ73056	Vorsatztür Edelstahl
SZ73100	Besteckkorb
SZ73300	Weinglas-Korb
SZ73640	Korbeinsatz f. Langstielgläser

Ausgezeichneter WiFi-fähiger Geschirrspüler mit Programmstatus-Projektion auf den Boden, dem infoLight, und bedienbar über Smartphone oder per Sprachsteuerung.

- ✓ varioSpeed Plus – Geschirr bis zu drei Mal schneller spülen und trocknen.
- ✓ Immer das Wichtigste im Blick mit dem blauen Lichtpunkt als Betriebsanzeige - infoLight.
- ✓ Home Connect-App – Steuern Sie Ihren smarten Geschirrspüler von überall aus.
- ✓ Die Favoriten-Taste – Ihre Lieblingsprogramme auf Knopfdruck.
- ✓ Programm-Download: so bleibt dein Home-Connect-Geschirrspüler auf dem neuesten Stand.

Ausstattung

Technische Daten

Energieeffizienzklasse:	D
Energieverbrauch des Eco 50°C Programm pro 100 Betriebszyklen: 85 kWh	
Höchste Anzahl von Maßgedecken (EU 2017/1369):	14
Wasserverbrauch in Litern im eco-Programm pro Betriebszyklus (EU 2017/1369):	9.0 l
Programmdauer (EU 2017/1369):	4:30 h
Geräuschwert:	46 dB(A) re 1 pW
Geräusch-Effizienzklasse:	C
Bauform:	Einbau
Höhe der Arbeitsplatte:	0 mm
Abmessungen des Gerätes:	815 x 598 x 550 mm
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):815-875 x 600 x 550 mm
Tiefe bei geöffneter Tür (90°):	1150 mm
Höhenverstellbare Füße:	Ja - alle von vorne
Höhenverstellung max.:	60 mm
Verstellbarer Sockel:	Horizontal und Vertikal
Nettogewicht:	34.4 kg
Bruttogewicht:	36.5 kg
Anschlusswert:	2400 W
Absicherung:	10 A
Spannung:	220-240 V
Frequenz:	50; 60 Hz
Länge Anschlusskabel:	175.0 cm
Steckerart:	Schuko-/Gardy mit Erdung
Länge Zulaufschlauch:	165 cm
Länge Ablaufschlauch:	190 cm
EAN-Nummer:	4242003949634
Gerätetyp:	Vollintegriert



iQ300, Vollintegrierter Geschirrspüler, 60 cm SN63HX10VE

Ausstattung

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse¹: D
- Energie² / Wasser³: 85 kWh / 9 Liter
- Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke
- Programmdauer⁴: 4:30 (h:min)
- Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW
- Geräusch-Effizienzklasse: C

Programme und Sonderfunktionen

- 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Schnell 45 °C, Favorit
- Vorspülen
- 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus
- Maschinenpflegeprogramm
- Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand

Spül- / Trocknungstechnologie

- Wärmetauscher
- Aquasensor
- dosierAssistent
- iQdrive-Motor
- Reiniger-Automatik
- Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filter
- Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox

Korbsystem

- varioFlex-Körbe
- varioSchublade
- Höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig)
- Komfortrollen im Unterkorb
- Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes
- Umklappbare Stachelreihe im Oberkorb
- Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (4x)
- Tassenablage im Oberkorb (2-teilig)

Anzeige und Bedienung

- Bedienung von oben
- Klartext-Bedienblende (englisch)
- Home Connect-fähig über WLAN
- InfoLight blau
- Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten
- Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden
- Akustisches Programmende-Signal

Technische Informationen und Zubehör

- aquaStop®: eine Siemens Hausgeräte Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang*
- Glasschon-System
- Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte

Zubehör

- Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm

¹ auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A bis G

²Energieverbrauch kWh/100 Betriebszyklen (im Programm Eco 50 °C)

³ Wasserverbrauch in Liter pro Betriebszyklus (im Programm Eco 50 °C)

⁴ Programmdauer im Programm Eco 50 °C

* Garantiebedingungen finden Sie unter <https://www.siemens-home.bsh-group.com/de/kundendienst/garantie>

