

## C+P

### Armoire vestiaire noir et blanc

#### Classic Plus

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm, 4 compartiment(s), largeur compartiment 200 / 300 mm, Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas, 2 compartiments verrouillables via des portes convergentes, soubassement pieds en plastique, corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair, face avant avec thermolaquage en RAL5023 bleu distant

Clanic+



Numéro d'article: 259202



#### Armoire vestiaire noir et blanc



- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1000 x 500 mm
- 4 compartiment(s)
- largeur compartiment 200 / 300 mm
- butée de porte double face
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- par compartiment une tablette à chapeaux soudée au-dessus d'une tringle avec 3 doubles crochets coulissants anti-torsion
- porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
- portes à fleur avec gonds intérieurs
- Chaque porte est équipée de série d'un amortisseur

- Grande stabilité et rigidité grâce à l'augmentation du matériau aux endroits cruciaux et à la structure raffinée BIONIC Steel Frame composée de pliages, d'entretoises et d'espaces
- Verrouillable avec Serrure porte-cadenas de sécurité pour cadenas
- 2 compartiments verrouillables via des portes convergentes
- Orifice de ventilation supplémentaire dans le corps
- soubassement pieds en plastique
- structure en acier, soudé de manière stable
- corps avec thermolaquage en RAL7035 gris clair
- face avant avec thermolaquage en RAL5023 bleu distant
- Produit livré livré monté
- Protection anti-effraction conformément au niveau B de la norme DIN 4547-2
- 10 années de garantie

## Détails techniques

type de meuble	armoire	tablette à chapeaux	oui
type d'armoire	Armoire vestiaire noir et blanc	tringle à vêtements	oui
compartiments	4 pièce	patère	5 pièce
à deux niveaux	non	cloison de séparation médiane	non
hauteur	1950 mm	type de banc	sans
largeur	1000 mm	type de porte	porte battante avec porte-étiquette et fentes d'aération
profondeur	500 mm	exécution porte	à fleur, gonds intérieurs
largeur de compartiment	200-300 mm	Butée de porte	double face
soubassement	pieds	angle d'ouverture de porte	110 °
hauteur du châssis	100 mm	système de fermeture	Serrure à penne rotatif
verrouillable	oui	Pour épaisseur d'anneau	6-8 mm
matériau	acier	fonction de fermeture	2 compartiments/personne
matériau de finition	soudé	aération	Corps et face avant
stabilité / renfort / entretoise	Pliages, entretoises	installation	paroi
couleur du corps	gris clair // RAL7035	livraison	livré monté
couleur de la face avant	bleu distant // RAL5023	garantie	10 années
surface de corps	thermolaqué	norme	Niveau B de la norme DIN 4547-2   Protection anti-effraction
surface de face avant	thermolaqué	Amortissement de porte	oui
couleur de soubassement	gris clair // RAL7035	Poids	35,5 kg
équipement armoire	Tablette à chapeaux, tringle, crochet		

## Accessoires

271443		cintre, avec fixation antiviol, hauteur x largeur x profondeur 216 x 462 x 54 mm, en plastique
271477		Coiffe inclinée pour armoire vestiaires ou multicases, Pour larg. armoire 1000 mm, hauteur 230 mm, en acier avec thermolaquage en RAL7035 gris clair

272041		serrure à cylindre, pour armoire vestiaires ou multicasas, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
272050		limiteur d'ouverture de porte 90°, pour armoire vestiaires ou multicasas, en acier
272051		Miroir, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 110 x 90 mm, en verre
272052		cintre, pour armoire vestiaires, avec suspension spéciale, en bois dur avec laquage coloris noir
272054		Porte-étiquettes, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, en plastique
272059	.	serrure à cylindre, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour la fonction passe-partout, sans certificat de garantie, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
272060	.	clé passe-partout, pour armoire vestiaires ou multicasas, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
272061	.	serrure à cylindre, pour armoire vestiaires ou multicasas, pour la fonction passe-partout avec certificat de garantie, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
272062	.	clé passe-partout avec certificat de sécurité, pour armoire vestiaires ou multicasas, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
272065		Plaque de numérotation, pour armoire vestiaires ou multicasas, face arrière autocollante, hauteur x largeur 30 x 50 mm, en acier inoxydable