

Blume Förderanlagen convoyeur à rouleaux



rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 20 mm, convoyeur longueur x largeur 3 m x 300 mm, empattement 25 mm



Numéro d'article: 403583



Blume Förderanlagen Élément de convoyeur à petits rouleaux

Droit

convoyeur à rouleaux














- rouleau de manutention en plastique
- diamètre de roulette 20 mm
- convoyeur longueur x largeur 3 m x 300 mm
- largeur 340 mm
- empattement 25 mm
- pour charges d'une longueur minimale de 75 mm
- profilé en Ucadre hauteur x largeur 70 x 20 mm
- en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion




Détails techniques

| | | | |
|-------------------------|------------------------|----------------------------------|--------|
| manutention dynamique | convoyeurs | largeur | 340 mm |
| type de convoyeur | convoyeur à rouleaux | longueur min. du produit transpo | 75 mm |
| composants de convoyeur | élément pour convoyeur | empattement | 25 mm |
| type de roulettes | rouleau de manutention | hauteur de cadre | 70 mm |
| matériau de roulette | plastique | largeur de cadre | 20 mm |

| | | | |
|-----------------------|--------|-------------------|--------------|
| diamètre de rouleau | 20 mm | matériau de cadre | acier |
| longueur de convoyeur | 3 m | surface de cadre | galvanisé |
| extensible | non | forme de cadre | profilé en U |
| largeur de convoyeur | 300 mm | Poids | 31 kg |

Accessoires

| | | |
|--------|---|--|
| 126268 |  | butée d'arrêt pour convoyeur à rouleaux, pour largeur de convoyeur 300 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion |
| 403732 |  | courbe 45 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 20 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 25 mm |
| 403914 |  | courbe 90 ° pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 20 mm, largeur du convoyeur 300 mm, empattement 25 mm |
| 428595 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428653 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 275 - 340 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428697 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428744 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 330 - 395 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 428824 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 390 - 570 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429011 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429055 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 550 - 850 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429099 |  | trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429168 |  | montants pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, hauteur 680 - 1100 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel |
| 429226 |  | Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation à un côté, au-dessus de la tête, longueur 1 m |

| | | |
|--------|---|---|
| 429237 |  | <p>Guidage latéral pour tout droit pour convoyeur à rouleaux, utilisation double face, au-dessus de la tête, longueur 1 m</p> |
| 510289 |  | <p>passage pour convoyeur à rouleaux, rouleau de manutention en plastique, diamètre de roulette 20 mm, convoyeur longueur x largeur 1 m x 300 mm, empattement 25 mm, avec charnières et poignée</p> |
| 510321 |  | <p>trépied pour convoyeur à rouleaux, largeur du convoyeur 300 mm, en acier avec laquage en RAL 5015 bleu ciel</p> |