

réservoir peu encombrant

hauteur x longueur x largeur 1 650 x 2230 x 1000 mm, capacité 3000 l, avec bride prête à l'emploi sur la face avant, en polyéthylène, en noir



Numéro d'article: 530316

Réservoir peu encombrant

avec bandages en tôle d'acier

réservoir peu encombrant



- hauteur x longueur x largeur 1 650 x 2230 x 1000 mm
- capacité 3000 l
- avec bride prête à l'emploi sur la face avant
- avec orifice de remplissage verrouillable LN 400, 1-3 raccords à vis avec écrou, bouchon borgne R 2"
- en polyéthylène
- résistant résist. rayonnements UV
- en noir
- résistance UV
- avec couvercle à vis
- indéformable grâce aux bandages en acier galvanisé

Détails techniques


type de récipient	réservoir de stockage	possibilité de passage au-dessous	non
norme européenne	non	matériau	polyéthylène
capacité	3000 l	résistance	résist. rayonnements UV
hauteur	1 650 mm	équipement bac	résistance UV
longueur	2230 mm	couvercle	oui

largeur	1000 mm	type de couvercle	couvercle à vis
convient pour aliments	oui	Expiration	avec bride prête à l'emploi sur la face avant
gerbable	non	ouverture de remplissage	avec orifice de remplissage verrouillable LN 400, 1-3 raccords à vis avec écrou, bouchon borgne R 2"
emboîtable	non	couleur	noir
stabilité / renfort / entretoise	bandages acier	Poids	165 kg

Accessoires

142446		Robinet, pour réservoir peu encombrant, en polyéthylène, raccordement 1 1/4"
399125		Robinet, pour réservoir peu encombrant, en laiton, avec contre-brides, raccordement 2"

Cela s'adapte aussi ...

400932		transpalette, force 2500 kg, fourche longueur x largeur 800 x 160 mm, roulettes pivotantes avec bandage nylon, largeur x Ø 50 x 200 mm, galets de fourche tandem avec bandage nylon, largeur x Ø 77 x 82 mm
--------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------