

## Aufsatzkühlvitrine VES 209

3 seitig verglaste Aufsatzvitrine. Die bedienerseitigen Schiebescheiben bestehen **aus 14 mm, die restlichen Scheiben aus 17 mm starkem Isolierglas**. Griffe der Schiebescheiben aus CNS. Thermostat mit digitaler Temperaturanzeige für eine optimale Temperatureinstellung, Beleuchtung in der Gerätedecke (separat schaltbar).



Artikel-Nr.: 102210  
GTIN: 4059395013726

### Produktvorteile:

- Verkaufsfördernde Präsentation von Snacks
- 17 mm Isolierverglasung, 3-seitig
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- Außen- und Innenmaterial aus CNS
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Innenbeleuchtung
- Bedienerseitige Schiebetüren mit Isolierverglasung 14 mm
- Höhenverstellbare Glaseinlegeböden
- Selbstbedienungsklappen siehe Zubehör

### Technische Daten:

Geräteart	Kühlvitrine
Preisgruppe	B
Abmessungen außen:	
Breite	910 mm
Tiefe	510 mm
Höhe	540 mm
Abmessungen innen:	
Breite	230 mm
Höhe	405 mm
Aufstellart	Aufsatz
Öffnungssystem	Glasschiebetür
Temperaturbereich von	6 °C
Temperaturbereich bis	12 °C
Anzahl der Türen	2
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS
Innenmaterial	CNS
Anschlusswert Elektro	0,35 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	95 kg
Serienzubehör	1 Glasablage höhenverstellbar
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3

### Energiedaten

Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

**Selbstbedienungsklappen VES 209 / VEU 206**

**Selbstbedienungsklappen für VES 209 / VEU 206**

GTIN: 4059395006193

**Artikel-Nr.: 27001**

---

Für Druckfehler keine Haftung.

**KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)**