

**Artikelnummer:** 156825

**Kurzbeschreibung:** Werkbank Serie 8922, absenkbar, 5 Schubladen, 1 Fachboden mit Tür, B 1500 x T 700 x H 880 mm

**Langbeschreibung:** Werkbank Serie 8922, absenkbar, 5 Schubladen, 1 Fachboden mit Tür: Dieses Modell der Werkbank Serie 8922 ist absenkbar und in zwei Größen verfügbar. Dabei bietet die Werkbank Serie 8922 fünf Schubladen und einen Fachboden hinter einer abschließbaren Tür. Als besonders robust und stabil erweist sich diese Ausführung der Werkbank Serie 8922. Sie verfügt über ein Fahrgestell mit zwei Bock- und zwei Lenkrollen, welche über einen rechts angebrachten Excenterhebel ein- und ausgeklappt



werden können. Die absenkbare Werkbank Serie 8922 hat eine 40 mm Arbeitsplatte aus Buche-Massiv, deren Oberfläche geschliffen und geölt ist. Sie besitzt insgesamt fünf Schubladen, von denen vier Stück 120 mm hoch und eine 60 mm hoch ist. Jede Schublade kann mit 50 kg bzw. 100 kg belastet werden. Die Flächenlast der Werkbank Serie 8922 liegt bei max. 1250 kg, bei ausgefahrenem Fahrgestell max. 450 kg. Zusätzlichen Stauraum schafft der Fachboden mit abschließbarer Tür. Die Werkbank Serie 8922 ist in dieser Ausführung entweder mit einer Breite von 1250 mm oder 1500 mm verfügbar. Sie wird vollständig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Fahrgestell mit 2 Bock- und 2 Lenkrollen, welches über einen Excenterhebel (rechts) ein- und ausgeklappt werden kann (Excenterhebel in beiden Positionen senkrecht) 5 Schubladen: 1 x 60 mm, 4 x 120 mm Schubladen Tragkraft: 50 kg bzw. 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Tür: 1 x 360 mm, dahinter je 1 verstellbarer Fachboden, Öffnungsweite 180 Grad, selbstzuziehende Federscharniere Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüssel Flächenlast: max. 1250 kg Flächenlast bei ausgefahrenem Fahrgestell: max. 450 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 mm Breite: wahlweise 1250 mm oder 1500 mm Höhe: 880 mm

**EAN/GTIN:** 4040376102003